

LACKTHERM® 1313 H

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Secado de invernadero barniz de poliéster modificado.	
PROPIEDADES:	Tiene excelentes propiedades dieléctricas, mecánicas y de flexibilidad.	
INDICACIÓN DE USO:	Motores y generadores de baja, todas las potencias. Motores con alta resistencia a agentes químicos. Motores herméticos.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Inmersión	
CARACTERÍSTICAS	Código:	10001637 (20 L) 10001638 (5 L) 10001639 (200 L) 10001640 (200 L)
	Aspecto/Cor:	Ámbar NOTA: El tono de color no cambia las propiedades del material.
	Viscosidad CF4: 25°C (ASTM D1200/94)	50 ± 10"
	Peso específico: (ASTM D1475/98)	1,00 ± 0,01 g/cm³
	Sólidos en peso: (ASTM D2697/03)	49 ± 2%
	Resistencia dieléctrica: (IEC 604647)	Mín. 60 kV/mm
	Extracción de gas refrigerante:	Max. 0,7%
	Clase termal: (DIN 46452/77)	H (180°C)
	Cura del invernadero:	6h - 8h / 130 ° C - 150 ° C después de alcanzar la temperatura del objeto NOTA: Para aplicaciones donde se requiere una mejor resistencia química (motores herméticos, contacto con aceite y gases refrigerantes) tiempo de curado 10am - 12pm / 135 ° C - 150 ° C en la pieza se recomienda.
	Diluyente:	Lacktherm Thinner 1102 El producto está listo para usar. Si es necesario, use el diluyente.
	Compatibilidad con hilos de clase térmica:	H
	CA / CC:	CA / CC
	Ficha de Emergência:	ONU 1263
	Plazo de Validez:	12 meses
RECOMENDACIONES	Mantener en un lugar fresco, alejado de los puntos de ignición. Mantenga el paquete cerrado después de un uso parcial. Usar en un lugar con buena ventilación. No utilizar el barniz en sistemas de aislamiento que contengan cintas de MICA.	

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

La manipulación debe realizarse lejos de llamas, chispas o calor excesivo y en lugares ventilados, ya que es un producto inflamable. Asegúrese de que las instalaciones eléctricas sean perfectas y que no causen chispas.

Cuando use este producto, use siempre PPE: gafas de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscara con filtros contra vapores orgánicos. El almacenamiento debe estar en lugares ventilados, protegidos de la intemperie.

No fume en el área de trabajo.

En caso de incendio, utilice CO₂ o extintores de polvo químico. Use agua en forma de niebla, excepto en equipos energizados.

El contacto con la piel causa irritación. No use diluyentes para limpiar la piel, las manos y las partes del cuerpo. Para lavarse las manos, use alcohol, luego lávese con agua y pasta limpiadora. Use crema protectora para reponer la piel.

Si se ingiere, induzca el vómito solo si la víctima está consciente, en caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua. Si se presentan síntomas de intoxicación al inhalar vapores de solventes, retire inmediatamente a la persona a un área ventilada. En caso de accidentes, brinde primeros auxilios y llame a un médico de inmediato.

Mantenga el embalaje en un lugar fresco, alejado de los puntos de ignición. Mantenga el paquete cerrado después de un uso parcial. El tanque de aplicación debe mantenerse cerrado después de su uso. Usar en un lugar con buena ventilación.

NOTA:

Toda la información mencionada en este boletín técnico se basa en nuestras experiencias y conocimientos, sin embargo, dado que no tenemos control sobre el uso de nuestros productos, no se da ni sugiere garantía, expresa o implícita, con respecto a esta información. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por el rendimiento, el rendimiento o los daños materiales o personales resultantes del uso incorrecto de la información proporcionada.