



POLITHERM 86 WFS R MT BEIGE SBL 21213 MA

CÓDIGO: 18566224

**DESCRIPCIÓN / USO:** Pintura poliéster superdurable con buena resistencia química y optima adhesión, flexibilidad y resistencia al amarillamiento. Presenta excelente resistencia a la intemperie con retención de brillo superior a las otras tintas basadas en poliéster.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO:

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina:                | Poliéster                                                                                                |
| Peso específico:       | 1,38 ± 0,10 g/cm³                                                                                        |
| Estabilidad:           | 12 meses (Máx 30°C)                                                                                      |
| Información Adicional: | Exento de metales pesados y demás sustancias previstas en la Directiva 2015/863 UE de 31/03/2015 (RoHS). |

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN:

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Substrato:                    | Metales ferrosos y no ferrosos                                                         |
| Preparación de la superficie: | Metales ferrosos: fosfatización<br>Metales no ferrosos: cromatización o fosfatización* |
| Condiciones del curado        | 10 minutos a 200°C                                                                     |
| Espesor/Capa                  | 80 - 100 µm                                                                            |
| Método de aplicación          | Pistola electrostática                                                                 |

CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTÊNCIA QUÍMICA \*\*\*

| ENSAYO                  | NORMA                | ESPECIFICADO    |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| ADHERÊNCIA              | ASTM D 3359          | Máximo GR0      |
| BRILLO                  | ASTM D 523           | 2 - 7 UB        |
| IMPACTO                 | ASTM 2794            | Mínimo 40 kg.cm |
| FLEXIBILIDAD (m.cônico) | ASTM D 790 / ISO 178 | Máximo 5 mm     |

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Niebla Salina: | Mínimo 1000 h (ASTM B117 – 03) |
| Humedad:       | Mínimo 1000 h (35°C)           |

\* En caso de fosfatización de metales no ferrosos, consultar nuestro Departamento Técnico.

\*\* Temperatura del metal.

\*\*\* En los ensayos de resistencia química el sustrato utilizado fue chapa de acero con fosfato tricatónico. Los ensayos de resistencia mecánica fueran hechos sobre chapa de acero común desengrasado en las condiciones de cura y capa específicas para el producto.

Los valores pueden cambiar de acuerdo con el sustrato utilizado.

**IMPORTANTE:** Esta pintura, cuando se aplica y se cura correctamente, es adecuada para el uso de adhesivos e selladores. Sin embargo, debido a los diferentes productos en el mercado, es necesario hacer pruebas de antemano por el usuario con el objetivo de seleccionar el adhesivo y/o sellador más apropiado.

En la imposibilidad de usar el producto de acuerdo con las orientaciones arriba, solicitamos contactar nuestro Departamento Técnico.

**ALMACENAMIENTO:** En locales frescos, secos y cubiertos