

Hoja técnica



NEGRO MATE VINILO ST

	Descripción del producto	Primer Vinílico bicomponente de secado rápido. Tiene propiedades anticorrosivas y excelente adherencia. Utilizado como promotor de adherencia para metales ferrosos y no ferrosos. Indicado para pintura y retoque general y parcial de vehículos a motor.				
		Vida útil 3 años				
	Rendimiento	8- 15 m² /L 15 - 25 µm				
	Relación de mezcla	2 Partes de A 1 Parte de B				
		Pot life 8 horas				
	Endurecedor	Endurecedor ST 8501				
	Thinner Diluyente	Listo para uso				
	Viscosidad de aplicación	12 – 14s Copa FORD4	25°C 77°F			
	Pistola de aplicación	1,4 – 1,6 mm		1,5 - 2 BAR	20 - 30 PSI	
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos				
	Numero de manos	1 a 2 pases	1 pase = 5 a 6 micra			
	Secado a 10°C 50°F	Toque 5 minutos	Manipulación	10 minutos	Final 15 minutos	
	Secado a 25°C 77°F	Toque 5 minutos	Manipulación	10 minutos	Final 15 minutos	
	Secado a 60°C 140°F	No se aplica.				
	Infrarrojos onda corta	No se aplica.				

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos
- Use catalizador según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.