

Hoja técnica

PRIMER FLOTA GRIS



	Descripción del producto	Primer poliuretano 2K, de secado rápido y fácil lijado. Producto fácil de aplicar, tiene buen poder de relleno y excelente adherencia. Adecuado para pintura general, parcial y repintado de vehículo automotriz sobre sustrato metálico.							
		Vida útil 3 años							
	VOC	500 g/l (listo para su empleo)							
	Relación de mezcla	5 Partes de A 1 Parte de B							
		vida útil 1 hora							
	Endurecedor	Catalisador Primer ST intermediario (5509)							
	Thinner Diluyente	Diluyente 5870 intermediario Dilución 20-30 %							
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s	Copa FORD 4	25°C 77°F					
		21 – 25s	Copa DIN 4	25°C 77°F					
	Pistola de aplicación	1,8mm					2 – 3 BAR		
							40 – 50 PSI		
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos							
	Numero de manos	2 a 3 pases				1 pase = 20 a 30 µm			
	Secado a 10°C 50°F	Al tacto	15 minutos	Presión	40 minutos	Lijado	5 horas		
	Secado a 25°C 77°F	Al tacto	10 minutos	Presión	30 minutos	Lijado	4 horas		
	Secado a 60°C 140°F	30 minutos							
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.							

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos
- Se recomienda pintura sobre Wash primer para una mejor adhesión en sustratos ferrosos y no ferrosos.
- Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.