

Hoja técnica

PRIMER ST W-FILL



	Descripción del producto	Primer monocomponente con alto contenido en sólidos, buen poder de relleno, secado rápido y fácil lijado. Producto de fácil aplicación y excelente adherencia sobre sustratos ferrosos y de aluminio sin necesidad de aplicar W-CAR WASH PRIMER. Indicado para pintura general o parcial en repintado automotriz. También se utiliza en la industria de autopartes.	
		Vida útil 3 años	
	VOC / Rendimiento	<200 g/l	Rendimiento: 10- 15 m ² /L 35 µm
	Relación de mezcla	No aplica	
	Endurecedor	No aplica	
	Thinner Diluyente	Diluyente Clean 30 Diluyente 5870	
		Dilución 80-100%	
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s Copa FORD4 25°C 77°F 68 – 72s Copa DIN 2 25°C 77°F	
	Pistola de aplicación	1,8mm	40 – 50 PSI
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos	
	Numero de manos	2 a 3 pases	1 pase = 30 a 35 micras
	Secado a 10°C 50°F Secado a 25°C 77°F Secado a 60°C 140°F	Toque 10 minutos Manipulación 30 minutos Lijado 4 horas Toque 05 minutos Manipulación 25 minutos Lijado 3 horas Lijado 30 minutos	
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.	

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos
- Se recomienda pintura sobre Wash primer para una mejor adhesión en sustratos ferrosos y no ferrosos.
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.