

Boletim técnico



VERNIZ UHT W-50 FOSCO

	Descrição do produto	Verniz poliuretano, bi componente, alto sólidos, de secagem rápida para uso em repintura automotiva. Oferece excelente resistência às intempéries. Indicado para pintura em geral, parcial e repintura de veículos automotores.		
		Vida útil 3 anos		
	VOC / Rendimento	643 g/l	6,2 – 9,2 m² / L 30 a 40 µm	
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B		
		Pot life 2 horas		
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor UHT 5550 baixa temperatura extra rápido. Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor UHT 5503 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor UHT 5502 intermediario Temperatura acima de 30°C - Endurecedor UHT 5501 alta temperatura		
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluyente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediario Temperatura acima de 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura		
		Diluição 10 - 20 %		
	Viscosidade de aplicação	14 – 20s Copa FORD 4 25°C 77°F 16 – 22s Copa DIN 4 25°C 77°F		
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,5 mm	2 - 3 BAR/30 - 45 PSI	
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos		
	Número de passes	2 a 3 passadas	1 passe = 25 a 30 micra	
	Secagem a 10°C 50°F Secagem a 25°C 77°F Secagem a 60°C 140F°	Toque 20 minutos Manuseio 40 minutos Polimento 24 horas Toque 15 minutos Manuseio 30 minutos Polimento 24 horas 30 minutos		
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.		

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.