



WRAPX® HBD 33

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		Primer acabamento epóxi flexível amina, com características de excelente resistência mecânica e anticorrosiva, aplicável em altas espessuras. Possui baixo conteúdo de compostos orgânicos voláteis (Low VOC).																																				
USO RECOMENDADO		Indicado como revestimento protetivo para equipamentos e estruturas industriais, pisos de aço carbono e na pintura interna e externa de tubulações, para indústrias químicas, de saneamento, mineração, óleo e gás, e outras, onde se requer proteção física com excelente resistência anticorrosiva e liberação para trabalho em poucas horas. Permite aplicações de altas espessuras, em múltiplos passes, compondo uma demão única de aplicação e formando uma película com propriedades mecânicas capazes de suportar contração e dilatação do aço, reduzindo reparos e tempos de execução de obra. Utilizado em flanges, válvulas de todos os diâmetros e vedação de parafusos, podendo ser aplicado sobre filme ceroso protetivo W-LUBI DSR 473 para promover fácil remoção quando necessário acesso para manutenção.																																				
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES		Este produto, quando fornecido para atender a DIRETIVA ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), possui a letra R na descrição da sua nomenclatura.																																				
EMBALAGENS	Componente A	Embalagem de 3,6L contendo 3,6L. Embalagem de 20L contendo 20L.																																				
	Componente B	Embalagem de 3,6L contendo 3,6L. Embalagem de 20L contendo 20L.																																				
CARACTERÍSTICAS		<table><tr><td>Cor</td><td colspan="3">RAL, Munsell ou conforme padrão do cliente.</td></tr><tr><td>Brilho</td><td colspan="3">Semi-Brilho</td></tr><tr><td>Teor de VOC</td><td colspan="3">9.84 g/l</td></tr><tr><td>Sólidos por Volume</td><td colspan="3">99 ± 1% (ISO 3233)</td></tr><tr><td>Prazo de Validade</td><td colspan="3">12 meses</td></tr><tr><td>Espessura da Camada Seca</td><td colspan="3">400 µm - 8.000 µm</td></tr><tr><td>Resistência ao Calor Seco</td><td colspan="3">Temperatura máxima 120 °C. O produto mantém as suas propriedades químicas até temperatura de 120 °C, porém, a partir de 60°C, poderão ocorrer variações na cor e brilho da tinta.</td></tr><tr><td>Rendimento Teórico</td><td colspan="3">0,24 m²/l sem diluição na espessura de 4.200 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.</td></tr></table>		Cor	RAL, Munsell ou conforme padrão do cliente.			Brilho	Semi-Brilho			Teor de VOC	9.84 g/l			Sólidos por Volume	99 ± 1% (ISO 3233)			Prazo de Validade	12 meses			Espessura da Camada Seca	400 µm - 8.000 µm			Resistência ao Calor Seco	Temperatura máxima 120 °C. O produto mantém as suas propriedades químicas até temperatura de 120 °C, porém, a partir de 60°C, poderão ocorrer variações na cor e brilho da tinta.			Rendimento Teórico	0,24 m²/l sem diluição na espessura de 4.200 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.					
Cor	RAL, Munsell ou conforme padrão do cliente.																																					
Brilho	Semi-Brilho																																					
Teor de VOC	9.84 g/l																																					
Sólidos por Volume	99 ± 1% (ISO 3233)																																					
Prazo de Validade	12 meses																																					
Espessura da Camada Seca	400 µm - 8.000 µm																																					
Resistência ao Calor Seco	Temperatura máxima 120 °C. O produto mantém as suas propriedades químicas até temperatura de 120 °C, porém, a partir de 60°C, poderão ocorrer variações na cor e brilho da tinta.																																					
Rendimento Teórico	0,24 m²/l sem diluição na espessura de 4.200 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.																																					
SECAGEM		<table><tr><td rowspan="2">Secagem</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>10 °C</td><td>25 °C</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>Toque</td><td>3 horas</td><td>2,5 horas</td><td>2 horas</td></tr><tr><td>Manuseio</td><td>9 horas</td><td>8 horas</td><td>6 horas</td></tr><tr><td>Final</td><td>240 horas</td><td>168 horas</td><td>120 horas</td></tr><tr><td colspan="4">Secagem Repintura</td></tr><tr><td></td><td>10 °C</td><td>25 °C</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>Minima</td><td>9 horas</td><td>7 horas</td><td>6 horas</td></tr><tr><td>Maxima</td><td>16 horas</td><td>12 horas</td><td>10 horas</td></tr></table>		Secagem				10 °C	25 °C	35 °C	Toque	3 horas	2,5 horas	2 horas	Manuseio	9 horas	8 horas	6 horas	Final	240 horas	168 horas	120 horas	Secagem Repintura					10 °C	25 °C	35 °C	Minima	9 horas	7 horas	6 horas	Maxima	16 horas	12 horas	10 horas
Secagem																																						
	10 °C	25 °C	35 °C																																			
Toque	3 horas	2,5 horas	2 horas																																			
Manuseio	9 horas	8 horas	6 horas																																			
Final	240 horas	168 horas	120 horas																																			
Secagem Repintura																																						
	10 °C	25 °C	35 °C																																			
Minima	9 horas	7 horas	6 horas																																			
Maxima	16 horas	12 horas	10 horas																																			

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE		Preparação de Superfície Padrão
		O desempenho desde produto está associado ao grau de preparação de superfície. Em caso de

duvidas, para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG.

Remover sujidade acumulada utilizando escova seca, pano limpo e seco, sopro de ar comprimido, aspirador ou combinação destes. Remover sais solúveis através de lavagem com água doce em abundância, preferencialmente sob baixa pressão (até 5.000 psi), conforme norma SSPC-SP12/NACE No. 5.

Perfil de Rugosidade Recomendado

Recomenda-se um perfil de rugosidade superior a 60 micrômetros.

Jateamento Abrasivo

Executar o jateamento abrasivo ao metal quase branco, grau Sa 2½ do padrão visual ISO 8501-1 (A Sa 2½, B Sa 2½, C Sa 2½, D Sa 2½), ou conforme norma SSPC-SP10/NACE No. 2, padrão visual SSPC-VIS 1 (A SP10, B SP10, C SP10, D SP10, G1 SP10, G2 SP10, G3 SP10).

Inspeccionar a superfície recém-jateada, observando defeitos que podem se revelar após o tratamento. Corrigir através de esmerilhamento, preenchimento com solda e/ou massa epóxi.

Para áreas próximas à maresia, realizar lavagem com água doce em baixa pressão (mínimo 3.000 psi) antes do jateamento abrasivo. Em alguns casos, repetir a lavagem após o jateamento para remoção de contaminantes solúveis e executar novo jateamento abrasivo.

Caso ocorra oxidação entre o término do jateamento abrasivo e a aplicação do revestimento, a superfície deve ser jateada novamente até atingir o padrão visual especificado.

O teor máximo de impurezas solúveis na superfície jateada deve atender à Norma ISO 8502-6 e ISO 8502-9, não excedendo 20 mg/cm² (2 %g/cm²) em áreas imersas, enterradas ou submersas.

Hidrojateamento

É permitida a aplicação deste produto sobre superfícies hidrojetadas que apresentem grau de "flash rust moderado", WJ-2M, do padrão visual da norma SSPC-VIS 4/NACE VIS 7.

Executar hidrojetamento (pressão e 10.000 psi) de acordo com a norma SSPC-SP 12/NACE N° 5, atingindo o grau WJ-2 (C WJ-2, D WJ-2, E WJ-2, F WJ-2, G WJ-2 e H WJ-2) do padrão visual da norma SSPC-VIS 4/NACE VIS 7.

NOTA 1: O hidrojetamento à ultra alta pressão é capaz de remover óleos e graxas da superfície; entretanto, isto não dispensa a etapa prévia de desengorduramento.

NOTAS 2: O processo de hidrojetamento à alta ou ultra alta pressão não gera perfil de ancoragem, exceto se a superfície tiver sido previamente submetida a algum tipo de jateamento abrasivo.

Sobre Primer

O produto deve ser aplicado sobre primer específico. O primer deve estar limpo, seco e livre de contaminantes. A tinta de acabamento deve ser aplicada dentro do intervalo de repintura do primer. Consultar boletim técnico do primer para aplicação correta.

Respeitar intervalo de repintura do produto. Se ultrapassado, realizar lixamento manual/mecânico superficial para quebra de brilho e limpar poeira/resíduos para melhor aderência entre demãos.

PREP. APLICAÇÃO

Mistura	Homogeneizar o conteúdo da embalagem do componente A por meio de agitação mecânica ou pneumática. Assegurar que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem. A fim de evitar a geração de bolhas, não se recomenda agitação para o componente B.
Relação de Mistura	Por volume: 1 A x 1 B.
Diluyente	Não aplicável.
Diluição	Pronto para uso.
Notas	Não é necessária diluição. Produto pronto para uso. Caso haja necessidade, consultar o Departamento Técnico da WEG.
Vida Útil da Mistura	20 min O tempo de vida útil da mistura é reduzida com o

aumento da temperatura ambiente.

O ensaio de vida útil da mistura (Pot-Life) é realizado conforme a norma ABNT NBR 15742, contudo, diferentes volumes de tinta preparados de uma única vez, somados a diferentes temperaturas do ambiente e da tinta, influenciarão no tempo de vida útil da mistura, podendo se obter resultados diferentes dos que mencionados neste boletim técnico.

Tempo de Indução

Não necessita tempo de indução.

Em locais de muito calor, recomendamos consultar o Departamento Técnico da WEG.

FORMAS APLICAÇÃO

Pistola Airless

Usar Airless: Utilizar mínimo bomba 75:1
Observação: Consultar o departamento de assistência técnica da WEG.

Trincha

Recomendado somente para retoques de pequenas áreas ou "stripe coat" (parafusos, porcas, cordões de solda, cantos vivos e retoques).

Limpeza dos equipamentos:

Não aplicável.

Notas

Limpeza dos equipamentos com diluente alternativo:

Para limpeza utilizar o diluente Epóxi 3012 ou 3005.

-

Os dados apresentados servem como guia, podendo ser utilizados equipamentos similares.

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação da tinta.

Antes da aplicação, esteja seguro de que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições.

Após efetuar a mistura de produtos bicomponentes, se ocorrerem paradas na aplicação e estas tiverem seu pot life ultrapassado (tinta apresenta variação na sua fluidez), esta não poderá mais ser rediluída para posterior aplicação.

Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda com trincha, para evitar falhas prematuras nessas áreas.

Não deixar material nas mangueiras, pistolas e equipamentos usados na pulverização. Lavar completamente todo o equipamento utilizado.

DESEMP. APLICAÇÃO

Para desempenho antiderrapante, sugere-se a aspersão de particulados como quartzo mineral (dióxido de silício) com grãos 10 ou 14, no intervalo de 2 a 5 minutos para correta fixação. O excesso deve ser aspirado antes de aplicar uma tinta de acabamento.

Em pinturas executadas na orla marítima, se expostas à ação de maresia, recomenda-se efetuar lavagem com água doce entre demãos para eliminar impurezas depositadas.

Não aplicar o produto após o tempo de vida útil da mistura (pot life) ter sido ultrapassado.

Para melhores propriedades de aplicação, a temperatura da tinta deve estar entre 21°C e 27°C antes da mistura e aplicação.

A temperatura do substrato, as condições climáticas e ambientais durante a aplicação e a cura do produto, bem como a espessura do filme aplicado, podem interferir no tempo de secagem do produto.

Sistemas epóxi (componentes A e B) apresentam sensibilidade à umidade relativa do ar, podendo causar defeitos no filme seco e redução do pot-life. Após uso, mantenha embalagens fechadas.

Recomenda-se pintar somente se a temperatura medida da superfície estiver no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho e temperatura máxima de 60°C. Para diferentes temperaturas de aplicação, consulte o Departamento Técnico da WEG.

Este produto apresenta baixa resistência à exposição aos raios solares. Quando exposto às intempéries, o filme aplicado apresentará perda de cor e brilho ao longo do tempo. O filme não é prejudicado quanto à proteção anticorrosiva.

O WRAPX® HBD 332 permite reforço com mantas de polipropileno para aumentar propriedades estruturais do revestimento. Consulte o Departamento Técnico WEG.

Pinturas efetuadas com variação de método de aplicação na mesma obra podem gerar diferenças de brilho e aspecto final das superfícies.

Em superfícies recém-pintadas em contato direto com a água durante o processo de cura, poderão ocorrer manchamentos localizados com alteração na cor (mais visível nas cores escuras), retardo na cura e comprometimento do desempenho do produto.

Podem ocorrer pequenas variações de cor, aspecto e brilho (mais visível em cores escuras), além de retardo na cura e comprometimento do desempenho em períodos de alta umidade, dias de chuva, locais frios ou quando as peças secam em ambientes externos.

Produto desenvolvido para aplicação em superfícies secas, úmidas e hidrojetadas, levando em consideração a exposição do trabalho, as condições do ambiente e o desempenho esperado para o plano de pintura.

COMPATIBILIDADE

Deverá ser respeitado o intervalo de repintura do primer para aplicação da tinta de acabamento. Caso seja ultrapassado o intervalo máximo indicado, se faz necessário proceder lixamento manual/mecânico utilizando lixa para quebra do brilho. A superfície do primer deverá estar seca e isenta de contaminantes.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto desenvolvido para uso industrial destinado ao manuseio por profissionais qualificados. Leia atentamente todas as informações contidas na FDS deste produto, disponível em: www.weg.net. Armazene em local coberto e bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e longe de fontes de calor ou ignição.

Utilize somente em locais bem ventilados evitando o acúmulo de vapores inflamáveis. Mantenha o produto afastado do calor e de fontes de ignição.

Não inale névoas/ vapores/ aerossóis gerados durante o manuseio e/ou aplicação. Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.

Embalagens vazias e materiais com vestígios de tinta devem ser descartados de acordo com a legislação vigente. Cuide do meio ambiente.

NOTA

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG.

Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações mencionadas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.
