

Hoja técnica



BARNIZ ST W-2051

	Descripción del producto	Barniz poliuretano acrílico, bicomponente, de secado extra rápido y alto brillo para uso en repintado automotor. Ofrece excelente resistencia a la intemperie. Indicado para aplicación sobre base poliéster metálico, perlado y liso, complementando el sistema doble capa.									
Validez 3 años											
Rendimiento		8,5 – 10,5 m ² /L 24 a 25 µm									
	Relación de mezcla	5 Partes de A 1 Parte de B									
Pot life 1 hora											
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor HT 5523 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor ST 5551 intermediario									
	Thinner Diluyente	Listo para uso									
	Viscosidad de aplicación	12 – 15 s Copo FORD 4 25° C 77°F									
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,6 mm				2 - 3 BAR 40 - 50 PSI					
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Numero de manos	2 a 3 pases				1 pase = 8 a 10 µm					
	Secado a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Manipulación 5 horas	Pulido 24 horas							
	Secado a 25°C 77°F	Toque 15 minutos	Manipulación 4 horas	Pulido 24 horas							
	Secado a 60°C 140°F	Pulido 30 minutos									
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.									

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda pulir en 24 horas
- Use endurecedor según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.