

Boletim técnico



PRIMER HT W-30

	Descrição do produto	Primer poliuretano 2K HS. Tem secagem muito rápida e fácil lixamento. O produto é de fácil aplicação, excelente poder de preenchimento e excelente aderência. Indicado para pintura geral, pintura parcial e repintura de veículos automotores em curto espaço de tempo sobre substrato metálico.				
		Vida útil 3 anos				
Rendimento		4,5 – 5,5 m² /L 120 - 150µm				
	Relação de mistura	4 Partes de A 1 Parte de B				
		Pot life 20 – 30 min				
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor HT 5533 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor HT 5532 intermediario				
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluyente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediario Temperatura acima de 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura				
		Diluição 25%				
	Viscosidade de aplicação	18 – 24s Copo FORD 4 25° C 77°F				
	Pistola de aplicação	1,7 mm a 2,0 mm		2- 3 BAR / 30 - 45 PSI		
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos				
	Número de passes	2 a 3 passadas		1 passe = 40 a 50 micra		
	Secagem a 10°C 50°F Secagem a 25°C 77°F Secagem a 60°C 140F°	Toque 15 minutos Manuseio 40 minutos Lixamento 4 horas Toque 10 minutos Manuseio 30 minutos Lixamento 3 horas Lixamento 30 minutos				
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.				

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Necessário aplicação de Wash-primer para aderência do produto em substratos ferrosos;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilizar sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.