

Hoja Técnica



VERNIZ UHT W-60

	Descripción del Producto	Barniz acrílico hidroxilado 2K HS para acabados con excelente nivelación y distinción de imagen, compatible para aplicación con líneas base solvente y base agua. Adecuado para pintura y repintado general y parcial de vehículos de motor.		
		Vida útil 3 años		
Rendimiento		6 - 8 m² /L 50 a 60 µm		
	Proporción de mezcla	2 Partes de A 1 Parte de B		
		Pot life 2 horas		
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor de baja temperatura UHT 5561 Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor intermedio UHT 5560		
	Diluyente	Temperatura inferior a 15°C - Diluyente 5860 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermedio Temperatura superior a 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura Temperatura ambiente 25°C alta calidad: diluyente PU 5890 Dilución 10 - 20%		
	Viscosidad de aplicación	13 – 17s Copo FORD 4 25° C 77°F 16 – 19s Copo DIN 4 25° C 77°F		
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,5 mm	2 - 3 BAR / 30 - 45 PSI	
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos		
	Número de passes	2 passes	1 passe = 25 a 30 µm	
	Secado a 10°C 50°F Secado a 25°C 77°F Secado a 60°C 140°F	Toque 15 minutos Presione 40 minutos Polaco 24 horas Toque 10 minutos Presione 30 minutos Polaco 24 horas Pulido 30 minutos		
	Infrarrojo de onda corta	30 minutos a 1 metro.		

- Realizar un buen desengrasado para limpiar la pieza a repintar.
- Evite el espesor excesivo
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos;
- Se recomienda pulir dentro de las 24 horas siguientes;
- Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

La información técnica es el resultado de nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto, sin embargo, las condiciones de uso no están bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.