

Hoja técnica



VERNIZ UHT W-90

	Descripción del Producto	Barniz acrílico de poliuretano 2K con excelente brillo, ideal para repintado de automóviles. Apto para acabados de dos y tres capas con excelente nivelación y distinción de imagen. Compatible con pinturas a base de disolventes y agua. Ofrece buena resistencia a la intemperie. Apto para pintura general, parcial y repintado de vehículos motorizados.			
		Vida útil: 3 años			
	Rendimiento	500 g/l		8 - 12 m² /L 25 a 30 µm	
	Proporción de mezcla	2 Partes de A 1 Parte de B			
		Pot life 2 horas			
	Endurecedor	Endurecedor 5593 baja temperatura Endurecedor 5592 intermediario Endurecedor 5591 alta temperatura			
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluyente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediario Temperatura acima de 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5890 ALTA PERFORMANCE Dilución 10 - 20 %			
	Viscosidad de aplicación	16 – 19s Copa FORD 4 25°C 77°F 19 – 21s Copa DIN 4 25°C 77°F			
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,5 mm		2 - 3 BAR 30 - 45 PSI	
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Número de passes	2 a 3 passes		1 passe = 25 a 30 µm	
	Secado a 10°C 50°F	Toque 20 minutos Manipulación 40 minutos Pulido 24 horas			
	Secado a 25°C 77°F	Toque 15 minutos Manipulación 30 minutos Pulido 24 horas			
	Secado a 60°C 140°F°	30 minutos			
	Infrarrojo de onda corta	30 minutos a 1 metro.			
➤ Realice un desengrasado completo para limpiar la pieza antes de repintar; ➤ Evite el espesor excesivo; ➤ Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretánicos; ➤ Se recomienda realizar el pulido dentro de las 24 horas; ➤ Utilice endurecedor y diluyente según lo recomendado; ➤ Utilice siempre la gama completa de productos y accesorios WEG.					

La información técnica se basa en nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto; sin embargo, dado que las condiciones de uso escapan a nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos.