

Boletim técnico



PRIMER UNIVERSAL ST

	Descrição do produto	Primer monocomponente, de secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação e excelente aderência quando aplicado sobre Wash Primer. Indicado para pintura geral ou parcial sobre substrato metálico e fibra de vidro em repintura automotiva. Também utilizado na indústria de autopeças.					
		Vida útil 3 anos					
	Rendimento	6 – 8,5 m² /L 60 - 90 µm					
	Relação de mistura	Não se aplica					
	Endurecedor	Não se aplica					
	Diluyente	Diluyente SL 15 Diluição: 80 - 100%					
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s Copo FORD 4 25° C 77°F					
	Pistola de aplicação	1,8 mm 2 - 3 BAR 40 - 50 PSI					
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos					
	Número de passes	1 a 2 passadas 1 passe = 15 a 25 micra					
	Secagem a 10°C 50°F	Toque	25 minutos	Manuseio	30 minutos	Lixamento	3 horas
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	15 minutos	Manuseio	20 minutos	Lixamento	2 horas
	Secagem a 60°C 140°F	30 minutos					
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.					

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Necessário aplicação de Wash-primer para aderência do produto em substratos ferrosos e não ferrosos;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilizar sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.