

## POLITHERM 46 WF R LI BEIGE PAJA 27420 SM

**CÓDIGO:** 10006109

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura en polvo poliéster con excelente adherencia y flexibilidad además de buena resistencia química y al amarillamiento. Tiene alta resistencia física y excelente resistencia al intemperismo.

### USO RECOMENDADO

Recubrimiento de piezas metálicas con fines industriales y arquitectónicos en ambientes exteriores.

### PROPIEDADES

Esta pintura, cuando se aplica y se cura correctamente, es adecuada para el uso de adhesivos e selladores. Sin embargo, debido a los diferentes productos en el mercado, es necesario hacer pruebas de antemano por el usuario con el objetivo de seleccionar el adhesivo y/o sellador más apropiado.

### CERTIFICACIONES Y APROBACIONES

Exento de metales pesados y otras sustancias previstas en la Directiva RoHS 2015/863 UE de 31/03/2015.

### EMBALAJES

Caja de cartón con 25 kg en bolsa de polietileno de alta densidad.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO

<b>Resina</b>	Poliéster
<b>Brillo</b>	Semi mate
<b>Acabado</b>	Liso
<b>Densidad (<math>\pm 0,10</math>)</b>	1,85 g/cm <sup>3</sup>
<b>Rendimiento teórico</b>	9,01 m <sup>2</sup> /kg en la espesura media de 60 $\mu$ m
<b>Pérdida de masa durante el curado</b>	Máximo 2%
<b>Contenido de humedad</b>	Máximo 0,6%
<b>Estabilidad</b>	12 meses
<b>Condición de almacenamiento</b>	Debe almacenarse en envases cerrados, en lugares frescos, secos y cubiertos, a temperatura ambiente no superior a 30°C.

### CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

<b>Sustrato</b>	Metales ferrosos Metales no ferrosos
<b>Preparación de la superficie</b>	Metales ferrosos: Fosfatización or nanocerámico Metales no ferrosos: Cromatización o nanocerámico
<b>Limpieza de superficies</b>	El desempeño de este producto está asociado al grado de preparación de la superficie. La superficie deberá estar limpia y exenta de cualesquiera contaminantes. Remover completamente aceites y grasas.
<b>Espesor / capa</b>	50 $\mu$ m - 70 $\mu$ m
<b>Condiciones para el curado</b>	10 min à 200 °C (temperatura del metal).
<b>Ventana de curado</b>	15 min - 25 min à 180 °C 12 min - 20 min a 190 °C 10 min - 18 min a 200 °C 8 min - 15 min a 210 °C
<b>Método de aplicación</b>	Pistola electrostatica corona

### NOTA:

En caso de fosfatización de metales no ferrosos, consultar nuestro Departamento Técnico.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APLICADO



Ensayo	Especificación/Norma
<b>Adherencia</b>	Máximo GR0 (ASTM D3359)
<b>Brillo 60°</b>	50 UB - 60 UB (ASTM D523)
<b>Impacto</b>	Mínimo 50 kg.cm (ASTM D2794)
<b>Flexibilidad (mandril cónico)</b>	Máximo 3 mm (ASTM D790)

**CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA QUÍMICA**

Ensayo	Especificación/Norma
<b>Humedad</b>	Mínimo 2000h (ASTM D2247)
<b>Niebla salina</b>	Mínimo 1000h (ASTM B117)

**NOTA:**

En los ensayos de resistencia química, se utilizó como sustrato chapa de acero laminado en frío con fosfato tricatónico. Las pruebas de resistencia mecánica se realizaron sobre chapa de acero común desengrasada, bajo condiciones específicas de curado y recubrimiento del producto. Los valores pueden variar según el sustrato utilizado.

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

La orientación está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto.

**NOTA**

La información proporcionada aquí se basa en nuestras pruebas y experiencias y tiene como objetivo informarle sobre el producto y sus posibilidades de aplicación. La información proporcionada en este boletín no pretende ser completa y el usuario asume el riesgo si utilizar el producto para un propósito distinto a las especificaciones recomendadas en este boletín, sin obtener primero nuestra confirmación por escrito de su idoneidad para el fin previsto. Aunque nos esforzamos por garantizar la veracidad de información proporcionada aquí, no podemos controlar la calidad o condición del sustrato, así como todos los demás factores que afectar el uso y aplicación de esta pintura.

Por lo tanto, a menos que aceptemos por escrito cualquier condición que se desvíe de nuestras recomendaciones, no aceptaremos ninguna responsabilidad que pueda surgir en relación con el rendimiento de este producto. La información contenida en este boletín es sujeto a modificaciones sin previo aviso, en base a nuestra experiencia y política de desarrollo continuo.