

Boletim Técnico



VERNIZ ST 3001

	Descrição do produto	Verniz poliuretano acrílico, bi componente, de secagem extra rápida e alto brilho para uso em repintura automotiva. Oferece excelente resistência às intempéries. Indicado para aplicação sobre base poliéster metálico, perolizado e liso, complementando o sistema dupla camada. Vida útil 3 anos				
VOC / Rendimento		540 g/l		12 - 17 m² /L 30 a 40 µm		
	Relação de mistura	5 partes de A 1 parte de B		Sólidos de aplicação: 25 – 30 %		
		Pot life 2 horas				
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor ST 5506 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor ST 5507 intermediário				
	Diluyente	Pronto para uso				
	Viscosidade de aplicação	12 – 18s Copa FORD 4 25° C 77°F 16 – 22s Copa DIN 4 25° C 77°F				
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,6 mm		2 - 3 BAR 30 - 45 PSI		
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos				
	Número de passes	2 a 3 passes		1 passe = 10 a 15 micras		
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 15 minutos	Manuseio 3 horas	Polimento 24 horas		
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 10 minutos	Manuseio 2 horas	Polimento 24 horas		
	Secagem a 60°C 140°F°	Polimento 30 minutos				
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.				

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a ser repintada;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar o polimento em 24 horas;
- Utilizar endurecedor e diluente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.