

Boletim técnico



TINTA LIQ W-FROTA PU FLEX

	Descrição do produto	Indicado para pinturas de lonas de sider e outras superfícies flexíveis. Devido a sua versatilidade também pode ser utilizado como verniz para sistema de dupla camada de até mesmo efeito metálico em substratos flexíveis, outra característica importante é a proteção e brilho no substrato proporcionando uma grande facilidade no processo de limpeza. Linha de Concentrados W-FROTA F50.		
		Validade 3 anos		
	Sólidos de aplicação	48 +/- 3%		
	Relação de mistura	3 Partes de A 1 Parte de B		
		Pot life 2 horas		
	Endurecedor	Temperatura ambiente 25°C - ENDURECEDOR W- FROTA 5516		
	Diluyente	Temperatura ambiente 25°C - DILUENTE PU 5033 Temperatura acima de 30°C - DILUENTE PU 5035		
		Diluição: 20 - 30 %		
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s Copo FORD 4 25° C 77°F		
	Pistola de aplicação	Pistola gravitacional / Convencional	1,4 – 1,8 mm 2-3 BAR 40 – 50 PSI	
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos		
	Número de passes	2 a 3 passes	1 passe = 20 a 30 µm	
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 40 minutos	Manuseio 5 horas	Final 36 horas
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 30 minutos	Manuseio 4 horas	Final 24 horas
	Secagem a 60°C 140F°	30 minutos		
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.		

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Utilizar endurecedor e diluente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.