



TL W-CRIL UUP 615 PPL PRIMER 1K

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Primer monocomponente de secagem rápida e aderência direta em ABS/PC e PP.
Produto de fácil aplicação e ótima cobertura.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Linha de Pinturas sobre Plásticos.

EMBALAGENS: Galão 3,6 L

CARACTERÍSTICAS:

Cor: cinza, preto e branco

Brilho a 60° (UB): 1 - 2

Viscosidade a 25° - CF4 (s): 50 - 55

Peso Específico (g/cm³): 0,9 a 1,10

Sólidos por Peso (%): 43 +/- 3

Aderência: Gr 0

Espessura (µm): 5 - 10

Prazo de Validade: 12 meses

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE**

O desempenho da Tinta depende do pré-tratamento empregado no substrato:

- Para plásticos do tipo ABS/PC e PP, é necessário desengraxe da superfície com ALCOOL ISOPROPÍLICO;

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.

**PREPARAÇÃO PARA
APLICAÇÃO**

Catalisador: N/A

Relação de mistura: N/A

Diluyente: Diluyente PU 5021 (Leve) / Diluyente PU 5022 (Intermediário) / Diluyente PU 5024 (Pesado)

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 12 – 16 (30 a 45% de diluição).

Vida útil da mistura: Homogeneíze o conteúdo manualmente, assegurando-se que nenhum pigmento fique no fundo do vasilhame.

Método de aplicação: Pistola Convencional.

Pressão de pulverização: 40 – 60 lbf/pol².

Vazão: 300 – 400mL / minutos.

Flash Off: 2 a 5 minutos ao ar antes da aplicação do acabamento final.

Condições de cura: 30 minutos a 80°C (A cura final deste produto só é considerada após há 72 horas).

Repintura: Submeter a superfície pintada ao tratamento com lixa #800, limpar a superfície com ALCOOL ISOPROPÍLICO, secar e pintar novamente.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:

Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;

Manter a embalagem fechada após o uso parcial;

O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;

Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.