

TL W-COAT FES HS RD BERLINA BLACK NINJA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Base Coat a base de resina poliéster de alta resistência ao intemperismo.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Rodas Diamantadas

EMBALAGENS:

Tambor -150L

CARACTERÍSTICAS:

Cor	Preta
Brilho / Aspecto (Base Coat)	Fosco antes da aplicação do verniz
Brilho / Aspecto (Sistema Completo)	Brilho após a aplicação do verniz (Mínimo 90UB)
Viscosidade a 25°C - CF4 (s)	32 - 36
Peso Específico (g/cm³)	0,95 – 1,05
Sólidos por Peso (%)	25 - 35
Aderência	Gr0
Espessura (µm)	25 – 40
Resistividade (MOhm)	0,2 – 0,6
Rendimento	Deve ser calculado conforme o processo do cliente
Prazo de Validade	12 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.

PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:

Catalisador: N.A

Relação de mistura: N.A

Diluyente: Xilol / Acetato de Butil Glicol

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 17 - 23

Método de aplicação: Pistola Convencional ou Eletrostática

Pressão de pulverização (psi): 70 – 80

Vazão (ml/minuto): 300 – 400

Flash Off (minutos): 10

Condições de cura: 20 minutos a 180°C

IMPORTANTE: Base Coat deve ser utilizado em conjunto com Verniz Pó.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

RECOMENDAÇÕES: Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.
Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.
Não fumar na área de trabalho.
Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.
Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.
Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.
Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

NOTA: Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.