

Boletim técnico



VERNIZ UHT W-60

	Descrição do produto	Verniz acrílico hidroxilado 2K HS para acabamentos com excelente nivelamento e distinção de imagem, compatível para aplicação com linhas base solvente e base água. Indicado para pintura em geral, parcial e repintura de veículos automotores									
Vida útil 3 anos											
Rendimento		6 - 8 m² /L 50 a 60 µm									
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B									
		Pot life 2 horas									
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor UHT 5561 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor UHT 5560 intermediário									
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluente 5870 intermediário Temperatura acima de 30°C - Diluente 5880 alta temperatura Temperatura ambiente 25°C alta qualidade: Diluente PU 5890 Diluição 10 - 20%									
	Viscosidade de aplicação	13 – 17s Copo FORD 4 25° C 77°F 16 – 19s Copo DIN 4 25° C 77°F									
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,5 mm		2 - 3		BAR / 30 - 45 PSI					
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Número de passadas	2 passadas		1 passada = 25 a 30 micra							
	Secagem a 10°C 50°F	Toque	15 minutos	Pressão	40 minutos	Polimento	24 horas				
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	10 minutos	Pressão	30 minutos	Polimento	24 horas				
	Secagem a 60°C 140°F°	Polimento	30 minutos								
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.									

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar polimento em 24 horas;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.