

Boletim Técnico



VERNIZ HT W-49

	Descrição do produto	Verniz poliuretano, bi componente, de secagem rápida e alto brilho para uso em repintura automotiva. Oferece excelente resistência às intempéries. Indicado para aplicação sobre base poliéster metálico, perolizado e liso complementando o sistema dupla camada.				
		Validade 3 anos.				
	VOC / Rendimiento	416 g/l				13 – 17 m²/L 30 a 40 µm
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B				
		Pot life 2 hora				
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor HT 5517 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor HT 5518 Intermediario Temperatura acima de 30°C - Endurecedor HT 5516 alta temperatura				
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluente 5870 intermediario Temperatura acima de 30°C - Diluente 5880 alta temperatura				
		Diluição 50%				
	Viscosidade de aplicação	12 – 15 s Copo FORD 4 25° C 77°F 15 – 18 s Copo DIN 4 25° C 77°F				
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,6 mm				2 - 3 BAR 40 - 50 PSI
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos				
	Número de demão	2 a 3 demãos				1 demão = 30 a 40 µm
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Manuseio 5 horas	Polimento 24 horas		
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 15 minutos	Manuseio 4 horas	Polimento 24 horas		
	Secagem a 60°C 140F°	Polimento 30 minutos				
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.				
➤ Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar; ➤ Evitar espessuras excessivas; ➤ Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos; ➤ Recomenda-se realizar o polimento em 24 horas; ➤ Utilizar endurecedor e diluente conforme recomendado; ➤ Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.						

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.