

## POLITHERM 24 R LI ROSA W PANTONE 7474C UM

CÓDIGO: 16333016

**DESCRIPCIÓN / USO:** Recubrimiento de piezas metálicas para uso interno.**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO:**

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resina:</b>                | Epoxi                                                                                 |
| <b>Peso específico:</b>       | 1,62 ± 0,10 g/cm <sup>3</sup>                                                         |
| <b>Estabilidad:</b>           | 6 meses (máx. 30°C)                                                                   |
| <b>Información adicional:</b> | No contiene metales pesados de acuerdo con la Directiva RoHS 2011/65/UE de 08/06/2011 |

**CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN:**

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substrato</b>                    | Metales ferrosos y no ferrosos                                                           |
| <b>Preparación de la superficie</b> | Metales ferrosos : fosfatización<br>Metales no ferrosos: cromatización o fosfatización.* |
| <b>Condiciones del curado</b>       | 10 minutos a 200 °C**                                                                    |
| <b>Espesor/Capa</b>                 | 60 – 70 µm                                                                               |
| <b>Método de aplicación</b>         | Pistola electrostática                                                                   |

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APLICADO:**

| ENSAYO                  | NORMA                | ESPECIFICADO        |
|-------------------------|----------------------|---------------------|
| ADHERENCIA              | ASTM D 3359          | : GR0               |
| BRILLO                  | ASTM D 523           | : Mínimo 4 UB       |
| IMPACTO                 | ASTM 2794            | : Mínimo 50 kg X cm |
| FLEXIBILIDAD (m.cónico) | ASTM D 790 / ISO 178 | : Máximo 3 mm       |
| RESISTENCIA A MEK       |                      | Mínimo 30 frotos    |

**CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTENCIA QUÍMICA \*\*\***

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Salt spray:</b>     | : Mínimo 500 h (ASTM B117 – 03) |
| <b>Cámara Humedad:</b> | : Mínimo 1000 h (35°C)          |

\* En caso de fosfatización de metales no ferrosos, consultar nuestro Departamento Técnico.

\*\* Temperatura del metal.

\*\*\* Los ensayos fueron hechos sobre chapa de acero común desengrasado en las condiciones de cura y capa específicas para el producto. Los valores pueden cambiar de acuerdo con el sustrato utilizado. En los ensayos de resistencia química el sustrato utilizado fue chapa de acero tratada con fosfato tricrónico.

**IMPORTANTE:** En la imposibilidad de usar el producto de acuerdo con las orientaciones arriba, solicitamos contactar nuestro Departamento Técnico.**ALMACENAMIENTO :** En locales frescos, secos y cubiertos