

Boletim técnico



VERNIZ HT W-30

	Descrição do produto	Verniz acrílico poliuretano 2K de alto brilho, boa resistência às intempéries, bom nivelamento e distinção de Imagem. Compatível para aplicação com linhas de base solvente e água. Indicado para pintura em geral, parcial e repintura de veículos automotores				
		Vida útil 3 anos				
	Rendimento	13 - 18 m² /L a 30 a 40 µm				
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B				
		Pot life 2 horas				
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor HT 5530 de baixa temperatura extra rápido Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor HT 5537 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor HT 5536 intermediario Temperatura acima de 30°C - Endurecedor HT 5535 alta temperatura				
	Diluyente	Temperatura abaixo de 15°C - Diluyente 5860 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediario Temperatura acima de 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura Temperatura ambiente 25°C alta qualidade: Diluyente PU 5890 Diluição 10-20%				
	Viscosidade de aplicação	14 – 20s Copo FORD 4 25° C 77°F 17 – 23s Copo DIN 4 25° C 77°F				
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,5 mm		2 - 3 BAR/30 - 45 PSI		
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos				
	Numero de passadas	2 a 3 passadas		1 passe = 25 a 30 micra		
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Manuseio 4 horas	Polimento 24 horas		
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 15 minutos	Manuseio 3 horas	Polimento 24 horas		
	Secagem a 60°C 140°F°	30 minutos				
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.				
➤ Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a ser repintada; ➤ Evitar espessuras excessivas; ➤ Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos; ➤ Recomenda-se realizar o polimento em 24 horas. ➤ Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado; ➤ Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.						

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.