



W-TERM HPD 36

CARACTERÍSTICAS				
	Contenido de VOC	471.64 g/l		
	Sólidos por Volumen	72 ± 2% (ISO 3233)		
	Estabiliad	24 meses		
SECADO				
	Secado			
		10 °C	25 °C	35 °C
	Tacto	7 horas	5 horas	3 horas
	Manejo	15 horas	8 horas	6 horas
	Final	240 horas	168 horas	168 horas
	Secado para Repintado			
		10 °C	25 °C	35 °C
	Minima	15 horas	8 horas	6 horas
	Maxima	5 días	3 días	3 días
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE				
	Preparación Estándar de Superficie			
	El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG.			
PREPARACIÓN DE APLICACIÓN				
	Diluyente	DILUYENTE EPOXI 3005		
	Dilución	Dependiendo del método de aplicación, diluir como máximo 5%.		
	Vida Útil de la Mezcla	2 h		
		La vida útil de la mezcla se reduce con el aumento de la temperatura ambiente.		
		El ensayo de vida útil de la mezcla (Pot-Life) se realiza conforme a la norma ABNT NBR 15742; sin embargo, diferentes volúmenes de pintura preparados de una sola vez, sumados a diferentes temperaturas del ambiente y de la pintura, influirán en la vida útil de la mezcla, pudiendo obtenerse resultados distintos a los mencionados en este boletín técnico.		
FORMAS DE APLICACIÓN				
	Limpieza de los equipos:	DILUYENTE EPOXI 3005		