

Hoja técnica



W-FLOTA ESMALTE SINTÉTICO F410

	Descripción del producto	esmalte sintético de secado rápido y doble función. Producto exclusivo para reventa. Recomendado para el pintado de superficies metálicas en general en ambientes poco agresivos. Este producto admite baja cobertura y puede mostrar manchas en la superficie Validad 1 año								
	VOC	≥ 490 g/l								
	Volumen	3,6 ou 20 L								
	Relación de mezcla	Monocomponente								
	Sólidos por volumen	41 +/- 2%								
	Thinner Diluyente	Diluyente alquídico 1024 Máximo 20 %								
	Rendimiento	11,73 m²/L sem diluição na espessura de 35 micras								
	Resistencia al calor	Temperatura máxima 60 °C. Los recubrimientos orgánicos pueden cambiar de color, brillo y adherencia cuando se exponen a temperaturas superiores a 60°C.								
	Brillo	Brillante								
	Color	Ral, Munsell o según el estándar del cliente								
	Secado a 10°C 50°F	Toque	2	horas	Presión	30	horas	Final	80	horas
	Secado a 25°C 77°F	Toque	1	horas	Presión	24	horas	Final	72	horas
	Secado a 60°C 140°F	N/A								
	Secado repintado	Min 5 horas / Max. 24 horas								

- Homogeneizar el contenido del envase mediante agitación mecánica o neumática.
- Asegúrese de que no queden sedimentos en el fondo del paquete.
- Evitar espesores excesivos
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.