



POLITHERM 26 LI AMARELO 21127 BR

CÓDIGO:	17963376		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tinta em pó poliéster com boa aderência, flexibilidade, resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e boa resistência ao intemperismo.		
USO RECOMENDADO	Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.		
EMBALAGENS	Caixa de papelão com 25 kg em saco de polietileno de alta densidade.		
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ELABORADO	Resina	Poliéster	
	Brilho	Brilhante	
	Acabamento	Liso	
	Peso específico (± 0,10)	1,66 g/cm³	
	Rendimento teórico	8,61 m²/kg na camada média de 70 µm	
	Perda de massa durante a cura	Máximo 2%	
	Teor de umidade	Máximo 0,6%	
	Prazo de validade	12 meses	
	Condição de armazenamento	Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.	
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO	Substrato	Metais ferrosos Metais não ferrosos	
	Preparação da superfície	Metais ferrosos: Fosfatização Metais não ferrosos: Cromatização ou fosfatização	
	Limpeza da superfície	O desempenho deste produto está associado ao grau de preparação da superfície. A superfície deverá estar limpa e isenta de quaisquer contaminantes. Remover completamente óleos, graxas e gorduras.	
	Espessura de camada	60 µm - 80 µm	
	Condição de cura	10 min à 200 °C (temperatura do metal).	
	Janela de cura	10 min - 15 min à 200 °C	
	Método de aplicação	Pistola eletrostática corona	
	NOTA:	No caso de fosfatização de metais não ferrosos, consultar a nossa assistência técnica.	
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APLICADO	Ensaio	Especificação/Norma	
	Aderência	Máximo GR0 (ASTM D3359)	
	Brilho	90 UB - 100 UB (ASTM D523)	
	Impacto	Mínimo 50 kg.cm (ASTM D2794)	
	Flexibilidade (mandril cônico)	Máximo 3,00 mm (ASTM D790)	
CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUÍMICA	Ensaio	Especificação/Norma	



Câmara úmida	Mínimo 1000h (ASTM D2247)
Névoa salina	Mínimo 500h (ASTM B117)

NOTA: Nos testes de resistência química o substrato utilizado foi chapa de aço laminada a frio com fosfato tricatiónico. Os testes de resistência mecânica foram realizados sobre chapa de aço comum desengraxado nas condições de cura e camada específicas para o produto. Os valores podem variar de acordo com o substrato utilizado.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

NOTA

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.