

Boletim técnico



W-MIX FACTORY

	Descrição do produto	Basecoat, monocomponente, de alta cobertura à base de resina de poliéster. Disponível nas cores preto e branco. Compõe um sistema de dupla camada aplicando-se o Verniz PU sobre a base poliéster. Indicado para tintas gerais, parciais e retoques em veículos automotores.			
		Vida útil 3 anos			
	VOC / Rendimento	≥450 g/l		12 - 14 m² /L a 10 a 15 µm	
	Relação de mistura	Não aplica		Sólidos de aplicação 20 - 25 %	
	Endurecedor	Não aplica			
	Diluyente	Diluyente 5870 intermediario			
		Diluição 50%			
	Viscosidade de aplicação	18 – 20s Copa FORD 4	25° C 77°F		
		21 – 23s Copa DIN 4	25° C 77°F		
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,6 mm		2 - 3 BAR 30 - 45 PSI	
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Numero de passes	2 a 3 passadas		1 passada = 10 a 15 microns	
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 10 minutos	Manuseio 15 minutos	Final 30 minutos	
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 5 minutos	Manuseio 10 minutos	Final 20 minutos	
	Secagem a 60°C 140F°	Não aplica			
		Obs: o tempo final de secagem refere-se ao tempo máximo de espera para aplicação do verniz.			
	Infravermelho onda curta	Não aplica			

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.