



ALKLACK N 1259

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  |
| Pintura de terminación fenólica, de dos componentes, con pigmentación de aluminio. Posee reflectancia luminosa y resistencia a la intemperie.                              |                                                                                                                                                                                                     |  |
| USO RECOMENDADO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |  |
| Pintado externo de estanques y tuberías, conforme el sistema de pintado de Petrobras.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |  |
| CERTIFICACIONES Y APROBACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |  |
| Este producto, cuando es suministrado para cumplir la Directiva RoHs (Restriction of Certain Hazardous Substances), tiene la letra R en la descripción de su nomenclatura. |                                                                                                                                                                                                     |  |
| EMBALAJES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |  |
| Componente A                                                                                                                                                               | Envase Galón de 3,6L que contiene 3,14L.<br>Envase Cubeta de 20L que contiene 17,45L.                                                                                                               |  |
| Componente B                                                                                                                                                               | Envase de 0,9L con 0,46L<br>Envase de 3,6L con 2,55L                                                                                                                                                |  |
| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |  |
| Color                                                                                                                                                                      | Aluminio.                                                                                                                                                                                           |  |
| Brillo                                                                                                                                                                     | Metálico                                                                                                                                                                                            |  |
| Contenido de VOC                                                                                                                                                           | 409.22 g/l                                                                                                                                                                                          |  |
| Sólidos por Volumen                                                                                                                                                        | 52 ± 2% (ISO 3233)                                                                                                                                                                                  |  |
| Estabiliad                                                                                                                                                                 | 12 meses                                                                                                                                                                                            |  |
| Espesor de Capa Seca                                                                                                                                                       | 20 µm - 30 µm                                                                                                                                                                                       |  |
| Resistencia al Calor Seco                                                                                                                                                  | Temperatura máxima 90 °C.<br>El producto mantiene sus propiedades químicas hasta una temperatura de 90 °C, pero a partir de 60°C, pueden ocurrir variaciones en el color y el brillo de la pintura. |  |
| Rendimiento Teórico                                                                                                                                                        | 20,80 m²/l sin dilución, con un espesor de película seca de 25 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.                                                                  |  |

|                       |  |           |          |          |
|-----------------------|--|-----------|----------|----------|
| SECADO                |  |           |          |          |
| Secado                |  | 10 °C     | 25 °C    | 35 °C    |
| Tacto                 |  | 3,5 horas | 150 min  | 120 min  |
| Presion               |  | 18 horas  | 16 horas | 14 horas |
| Final                 |  | 96 horas  | 72 horas | 60 horas |
| Secado para Repintado |  | 10 °C     | 25 °C    | 35 °C    |
| Minima                |  | 28 horas  | 24 horas | 22 horas |
| Maxima                |  | 52 horas  | 48 horas | 44 horas |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PREPARACIÓN DE SUPERFICIE                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Preparación Estándar de Superficie</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |
| El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG.                                                                                     |  |
| La superficie deberá estar limpia y exenta de cualquier contaminante. Remover completamente aceites y grasas, conforme lo descrito en la norma SSPC-SP 1.                                                                                                         |  |
| <b>Sobre Imprimación</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| El producto debe aplicarse sobre primer específico. El primer debe estar limpio, seco y libre de contaminantes. La pintura de acabado debe aplicarse dentro del intervalo de repintado del primer. Consultar boletín técnico del primer para aplicación correcta. |  |

Respetar el intervalo de repintado del producto. Si se supera, realizar lijado manual/mecánico superficial para romper el brillo y limpiar polvo/residuos para mejor adherencia entre capas.

#### PREPARACIÓN DE APLICACIÓN

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mezcla</b>                 | Homogeneizar el contenido del componente A, por medio de agitación manual, mecánica o neumática. Agregar el componente A al componente B de a poco. Homogeneizar lentamente por medio de agitación manual o neumática hasta obtener una mezcla homogénea, libre de grumos. Deberá respetarse la proporción de mezcla indicada para la preparación de la tinta. De ser necesario, filtrar en un tamiz de malla 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proporción de Mezcla</b>   | Por volumen: 6.8 A x 1 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Diluyente</b>              | DILUYENTE SL 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dilución</b>               | Dependiendo del método de aplicación, diluir como máximo 10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Notas</b>                  | <p>Diluir conforme la recomendación.</p> <p>Solo agregue el diluyente después de que los componentes A + B estén completamente mezclados.</p> <p>La dilución excesiva de la pintura puede afectar la formación de la película, el aspecto y dificultar la obtención del espesor especificado.</p> <p>La cantidad de diluyente puede variar dependiendo del tipo de equipo utilizado y de las condiciones del ambiente durante la aplicación. Solo agregar el diluyente después de la completa mezcla de los demás componentes. No diluir con solventes que no estén permitidos por la legislación local, ni exceder el porcentaje de dilución indicado. Una dilución excesiva de la pintura podrá afectar la formación de la película, el aspecto y dificultar la obtención del espesor especificado.</p> |
| <b>Vida Útil de la Mezcla</b> | No relevante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### FORMAS DE APLICACIÓN

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pistola Convencional</b>     | <p>Pistola: JGA 502/3 Devilbiss o equivalente</p> <p>Boquilla de fluido: FF o E</p> <p>Capucha de aire: 704</p> <p>Presión de atomización: 60 - 65 psi</p> <p>Presión del tanque: 10 - 20 psi.</p>                                                                                                                                                                     |
| <b>Pistola Airless</b>          | <p>Airless: Utilizar bomba mínima 60:1</p> <p>Presión del fluido: 1500 - 2500 psi</p> <p>Manguera: 3/8" de diámetro interno</p> <p>Boquilla: 0,013" - 0,017".</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rodillo</b>                  | <p>Utilizar rodillo de pelo corto y sin costura de lana de cordero o de lana sintética para pinturas epoxi.</p> <p>Para aplicación con brocha y/o rodillo, puede ser necesario aplicar en dos o más manos para obtener una capa uniforme y de acuerdo con el espesor de película recomendado.</p>                                                                      |
| <b>Brocha</b>                   | Recomendado solo para retoques de pequeñas áreas o "stripe coat" (tornillos, tuercas, cordones de soldadura, aristas vivas y retoques).                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Limpieza de los equipos:</b> | DILUYENTE SL 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Notas</b>                    | <p>Los datos presentados sirven como guía y se pueden utilizar equipos similares.</p> <p>Cambios en las presiones y en los tamaños de los picos pueden ser necesarios para mejorar las características de la pulverización. Purgar la línea de aire comprimido para evitar contaminación de la pintura.</p> <p>No dejar el producto catalizado en contacto con los</p> |



equipos usados en la aplicación, pues, para temperatura por encima de la descrita en el ítem "vida útil de la mezcla", la pintura presentará variación en su fluidez y se endurecerá, dificultando la limpieza.

Antes de la aplicación, asegúrese de que los equipos y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

En la aplicación por pulverización, hacer una superposición del 50% de cada pasada de la pistola, concluyendo con repaso cruzado. Esta técnica se utiliza para evitar áreas descubiertas y desprotegidas y para obtener un acabado estético adecuado.

Reforzar todas las aristas vivas, grietas y cordones de soldadura con brocha, para evitar fallas prematuras en esas áreas.

Limpiar todo el equipo inmediatamente después de su utilización.

Agregamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas.

---

## DESEMPEÑO DE APLICACIÓN

La aplicación de espesores por encima de lo recomendado en una sola mano, cantidades de manos superiores a las especificadas, aplicación prematura de la mano siguiente, caída de la temperatura ambiente y aumento de la humedad relativa del aire durante el secado son factores que pueden causar demora en el secado y fallas en la estructura de la película, como arrugamiento, craqueo y desprendimiento.

En pinturas ejecutadas en la franja marítima, si están expuestas a la acción de la brisa marina, se recomienda efectuar lavado con agua dulce entre manos para eliminar impurezas depositadas.

Para mejores propiedades de aplicación, la temperatura de la pintura debe estar entre 21°C y 27°C antes de la mezcla y aplicación.

Antes de la aplicación, observar condiciones climáticas: no debe haber amenaza de lluvia o llovizna. La temperatura de la superficie debe estar como mínimo 3°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa no debe exceder el 85%. Condiciones adversas pueden causar variaciones de color y otras características. Consulte al Departamento Técnico WEG.

Se recomienda pintar solamente si la temperatura medida de la superficie está como mínimo 3°C por encima del punto de rocío.

La temperatura del sustrato, las condiciones climáticas y ambientales durante la aplicación y el curado del producto, así como el espesor de la película aplicada, pueden interferir en el tiempo de secado del producto.

Pinturas realizadas con variación en el método de aplicación en la misma obra pueden generar diferencias de brillo y aspecto final de las superficies.

Pueden ocurrir pequeñas variaciones de color, aspecto y brillo (más visibles en colores oscuros), además de retardo en el curado y compromiso del desempeño en períodos de alta humedad, días lluviosos, lugares fríos o cuando las piezas secan en ambientes externos.

Bajo condiciones climáticas adversas en ambientes interiores y/o exteriores con alta humedad relativa, lluvia o llovizna, temperaturas bajas o muy bajas y temperaturas excesivamente altas, pueden ocurrir variaciones en el color y otras características del producto. Consulte al Departamento Técnico de WEG para más información.

---

## COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS Y REPINTADO DE MANTENIMIENTO

Se debe respetar el intervalo de repintado del primer para la aplicación de la pintura de acabado. Si se excede el intervalo máximo indicado, es necesario proceder con lijado manual/mecánico utilizando lija para eliminar el brillo. La superficie del primer debe estar seca y libre de contaminantes.

En situaciones en las que se desconoce la naturaleza del primer, se recomienda probar la compatibilidad del producto en una pequeña área; debe asegurarse que el material original esté bien adherido. Toda pintura no adherida debe retirarse; los puntos con corrosión o aplicaciones sobre pinturas envejecidas deben tratarse según orientación técnica.

No se recomienda la aplicación directa del producto sobre primers ricos en zinc a base de silicato de etilo, primers alquídicos, pinturas a base de alquitrán de hulla y otros primers monocomponentes. Cuando sea necesaria la aplicación del acabado sobre uno de los primers citados, recomendamos la aplicación de un producto intermedio adecuado.

---

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: [www.weg.net](http://www.weg.net).

Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición.

Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición.

No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.

Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.

**NOTA**

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.

En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.

Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.