

Hoja técnica



BARNIZ UHT W-50 MATE

	Descripción del producto	Barniz de poliuretano, bicomponente, alto contenido de sólidos, de secado rápido para uso en repintado de automoción. Ofrece una excelente resistencia a la intemperie. Indicado para pintura en general, parcial y repintado de vehículos automotores.			
		Vida útil 3 años			
	VOC / Rendimiento	643 g/l		6,2 – 9,2 m² /L 30 a 40 µm	
	Relación de mezcla	2 Partes de A 1 Parte de B			
		Pot-life 2 horas			
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor UHT 5550 baja temperatura extra rápido Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor UHT 5503 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor UHT 5502 intermedio Temperatura superior a 30°C - Endurecedor UHT 5501 alta temperatura			
	Thinner Diluyente	Temperatura inferior a 15°C - Diluyente 5860 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermedio Temperatura superior a 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura Dilución 10 - 20 %			
	Viscosidad de aplicación	14 – 20s Copa FORD 4 25°C 77°F 16 – 22s Copa DIN 4 25°C 77°F			
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,5 mm		2 - 3 BAR/30 - 45 PSI	
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos			
	Numero de manos	2 a 3 passadas		1 passe = 25 a 30 micra	
	Secado a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Manipulación 40 minutos	Pulido 24 horas	
	Secado a 25°C 77°F	Toque 15 minutos	Manipulación 30 minutos	Pulido 24 horas	
	Secado a 60°C 140°F	30 minutos			
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.			

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar;
- Evitar espesores excesivos;
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.