

## W-CAR PRIMER PU

**Descrição:** Primer poliuretano, bi componente, de secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação, ótimo poder de enchimento e excelente aderência quando aplicado sobre Wash Primer.

**Uso:** Indicado para pinturas gerais ou parciais em substrato metálico e fibra de vidro em repintura automotiva. Utilizado também na indústria de autopeças.

**Cor:** Cinza

|                                                                                     |                                               |                                                                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Catalisador</b>                            | W-Car Endurecedor 5507 Normal                                                             |                                                                   |
|    | <b>Relação de Mistura (Volume)</b>            | <b>8:1</b> – Para cada 8 partes do Comp. A, 1 parte do Comp. B                            |                                                                   |
|    | <b>Diluição</b>                               | Diluir 20% com Diluente 5870                                                              |                                                                   |
|  | <b>Viscosidade de Aplicação (25°C)</b>        | 20 a 22 segundos CF-4                                                                     |                                                                   |
|  | <b>Vida Útil da Mistura - Pot Life (25°C)</b> | Máximo 2 horas                                                                            |                                                                   |
|  | <b>Equipamento</b>                            | Pistola gravitacional / convencional<br>Pressão de ar de 40 a 50 psi<br>Bico 1,8 a 2,0 mm |                                                                   |
|  | <b>Aplicação</b>                              | Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos.<br>20 a 30 micrometros por demão. |                                                                   |
|  | <b>Secagem</b>                                | Ao Ar:<br>Toque: 5 – 10 minutos<br>Manuseio: 20 – 30 minutos                              | Estufa:<br>Flash Off: 10 à 15 minutos<br>Ciclo: 30 minutos à 60°C |
|  | <b>Lixamento</b>                              | Mínimo 4 horas<br>Utilizar lixa 320 e finalizar com lixa 600 ou 800                       |                                                                   |

### CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net



## Aditivação

Para temperaturas abaixo de 20°C utilizar

W-Car Endurecedor 5506 Rápido

Para temperaturas acima de 30°C utilizar

W-Car Endurecedor 5505 Intermediário

### ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:

#### Preparação de superfície

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de impurezas de ferrugem, pó, graxas, óleos ou qualquer outro contaminante que possa comprometer o desempenho do produto.

Para metais ferrosos e não ferrosos, preparar a superfície com Starcar Desengraxante e aplicar o Starcar Wash Primer para perfeita aderência.

Para fibra de vidro, eliminar totalmente o desmoldante através de lixamento ou jateamento leve.

#### Desempenho na aplicação

Assegure-se que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem. Adicionar o componente B ao componente A nas proporções (volume) indicadas, sob agitação, até completa homogeneização, respeitando a relação de mistura.

Respeitar a diluição máxima indicada. Excessiva diluição do primer poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Antes da aplicação esteja seguro que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e com a espessura do produto aplicado.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto. Não deve ser aplicado sobre superfícies condensadas.

#### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico através do fone especificado no final deste boletim.

#### CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

PAUMAR S.A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net