

Boletim técnico



SELADORA PARA PLÁSTICO INCOLOR

	Descrição do produto	Promotor de aderência de primers e tintas em peças plásticas. Peças plásticas tais como para-choques, retrovisores, frisos, maçanetas, etc.							
	VOC	844 g/l							
	Relação de catálise	Não aplica							
	Endurecedor	Não aplica							
	Diluyente	Não aplica. Pronto para uso							
	Viscosidade de aplicação	10 - 13 segundos CF4 25° C 77°F							
	Pistola de aplicação	1,4 – 1,5 mm				35 - 45 psi			
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos							
	Numero de passadas	1 passada				1 passe = 4 a 6 micra			
	Secagem a 10°C 50°F	Toque	-	minutos	Manuseio	-	minutos	Final	10 minutos
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	-	minutos	Manuseio	-	minutos	Final	10 minutos
	Secagem a 60°C 140°F°	Não recomendado							
	Infrarrojos onda corta	Não recomendado							

- Realizar um bom desengraxe da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluente acrílicos / poliuretanos;

A informação técnica é o resultado da nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, como as condições de utilização não estão sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.