



Torres de Sinalização

LTW

Driving efficiency and sustainability



EFICIÊNCIA NA INDICAÇÃO DE STATUS DE EQUIPAMENTOS

SEGURANÇA

ATENDE AOS
REQUISITOS DE
SEGURANÇA

Construção modular

permitindo a composição
da solução adequada
para cada aplicação.



Módulos de sinalização para tensão CA ou CC

Sinalização luminosa

- 5 opções de cores
- Iluminação contínua ou intermitente
- Lâmpadas LED

Sinalização sonora (buzzer)

- 85 dB, intermitente


Bases de fixação

- Para instalação em superfície horizontal
- Para instalação em superfície vertical
- Versão com ângulo de inclinação ajustável

Grau de proteção IP55

Diâmetro de 54 mm

Como configurar uma torre de sinalização



Configuração máxima: **5 módulos luminosos** ou **4 módulos luminosos + 1 módulo buzzer (sonoro)**

Dados técnicos

Tipo de produto	Torres de Sinalização - linha LTW
Certificações	CE / UKCA
Grau de proteção (frontal)	IP55
Temperatura de emprego	-25 °C ... 70 °C
Seção dos condutores	1 x 0,5...1,5 mm ²
Torque de aperto dos contatos	1 N.m.

Módulos de sinalização	Luminoso contínuo	Luminoso intermitente	Buzzer intermitente
Tensão de isolamento (Ui)	300 V		
Limites de operação	0,85...1,10 x Ue		
Consumo por módulo (V ca / V cc)	< 6 VA / < 1,2 W		
Nível sonoro	N/A	N/A	85 dB
Tipo de lâmpada (encaixe)	Ba15s	Ba15s	N/A
Vida mecânica (montagens)	1.000		
Vida elétrica (horas)	10.000		



Grupo WEG
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Telefone: (47) 3276-4000
automacao@weg.net
www.weg.net
www.youtube.com/wegvideos
[@weg_wr](https://www.instagram.com/weg_wr)

Cód: 50131845 | Rev: 00 | Data (m/a): 08/2023
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
As informações contidas são valores de referência.