



LACKTHERM® 1355 F

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Verniz a base de poliéster modificado de cura em estufa.	
PROPRIEDADES:	Excelentes propriedades dielétricas, flexibilidade, dureza e resistência química.	
INDICAÇÃO DE USO:	Transformadores de distribuição à óleo, motores elétricos até 100CV.	
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Imersão.	
CARACTERÍSTICAS:	Código:	10001697 (20L) 10001698 (5L) 10001699 (200L)
	Aspecto/Cor:	Âmbar NOTA: A tonalidade de cor não altera as propriedades do material.
	Viscosidade CF4: 25°C (ASTM D1200/94)	18 – 28'
	Peso Específico: (ASTM D1475/98)	0,96 ± 0,03 g/cm³
	Sólidos por Peso: (ASTM D2697/03)	43,5 ± 2%
	Rigidez Dielétrica: (IEC 604647)	60 kV/mm (mín.)
	Classe Térmica: (DIN 46452/77)	F (155°C)
	Cura:	Estufa: 1h – 2h / 120°C – 130°C ou 2h – 3h / 105°C – 110°C
	Diluyente:	Diluyente Lacktherm 1101 (Se necessário o produto já vem pronto para uso)
	Compatibilidade com fios esmaltados de Classe	CA
	Térmica CA/CC:	
	Ficha de Emergência:	ONU 1263
	Prazo de Validade:	12 meses
RECOMENDAÇÕES:	Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição; Manter a embalagem fechada após o uso parcial; O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso; Utilizar em local com boa ventilação.	

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.