

Boletim técnico



VERNIZ UHT W-79

	Descrição do produto	Verniz acrílico hidroxilado 2K HS, com alto resíduo seco, para acabamentos de ciclo de duas e três camadas com excelente nivelamento e distinção de imagem. Compatível para aplicação com bases solventes e águas. Quando aplicado em boas condições, o produto dispensa o processo de polimento. Indicado para pintura em geral, parcial e repintura de veículos automotores									
		Vida útil 3 anos									
VOC / Rendimento		528 g/L					11 - 16 m² /L a 25 a 35 µm				
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B									
		Pot life 1 hora									
	Endurecedor	Temperatura abaixo de 15°C - Endurecedor UHT 5569 baixa temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor UHT 5568 intermediario									
	Diluyente	Pronto para uso.									
	Viscosidade de aplicação	13 – 15s CF4 25° C 77°F 16 – 18s DIN 4 25° C 77°F									
	Pistola de aplicação	1,2 – 1,5 mm					2 - 3 BAR / 30 - 45 PSI				
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Número de passes	1/2 + 1 passe					1 passe = 30 a 40 micra				
	Secagem a 10°C 50°F Secagem a 25°C 77°F Secagem a 60°C 140F°	Toque	15 minutos	Manuseio	6 horas	Polimento	24 horas				
		Toque	10 minutos	Manuseio	5 horas	Polimento	24 horas				
		30 minutos									
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.									

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar polimento em 24 horas;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.