

Boletim técnico



W-FROTA ESMALTE SINTÉTICO F410

	Descrição do produto	Esmalte sintético dupla função de secagem rápida. Produto exclusivo para comercialização via revenda. Recomendado para a pintura de superfícies metálicas em geral em ambientes de baixa agressividade. Este produto admite baixa cobertura e pode apresentar pontos na superfície.									
		Validade 1 ano									
	VOC	≥ 490 g/l									
	Volume de fornecimento	3,6 ou 20 L									
	Relação de mistura	Monocomponente									
	Sólidos por volume	41 +/- 2%									
	Diluyente	Diluyente alquídico 1024 Máximo 20 %									
	Rendimento Teórico	11,73 m²/L sem diluição na espessura de 35 micras									
	Resistência ao calor	Temperatura máxima 60 °C. Revestimentos orgânicos podem sofrer alterações de cor, brilho e aderência quando expostos em temperaturas superiores aos 60 °C.									
	Brilho	Brilhante									
	Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão do cliente									
	Secagem a 10°C 50°F	Toque	2	horas	Manuseio	30	horas	Final	80	horas	
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	1	hora	Manuseio	24	horas	Final	72	horas	
	Secagem a 60°C 140F°	N/A									
	Secagem Repintura	Mín 5 horas / Max. 24 horas									

- Homogeneizar o conteúdo da embalagem por meio de agitação mecânica ou pneumática.
- Assegurar que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem
- Evitar espessuras excessivas
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.