

Hoja técnica



TL W-FROTA CLEAR PU F821

	Descripción del producto	W-FROTA CLEAR PU F821 tiene un alto rendimiento y se caracteriza por una excelente resistencia a las variaciones climáticas y la radiación UV emitida por la luz, máxima retención de brillo con excelente nivelación que resulta en una alta distinción de imagen (DOI). Línea concentrada W-FROTA F50. Adecuado para pinturas generales, parciales y de retoque en la línea Fleet.									
	Voc	530 g/l				Rendimiento 12- 17 m² /L a 40 µm					
	Relación de mezcla	2 partes de TL W-FROTA CLEAR PU F821 1 parte de Catalisador W-Frota 5502 Intermediario									
	Endurecedor	Catalisador W-Frota 5502 Intermediario									
	Diluyente	Diluyente 5033 pesado Diluyente 5035 lento Dilución 10%									
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s CF4 25° C 77°F 68 – 72s DIN3 25° 77°F				Vida útil de la mezcla 1 hora					
	Pistola de aplicación	1,4 – 1,6 mm				40 - 50 psi					
	Evaporación a 25°C 77°F	10 - 15 minutos									
	Numero de manos	2 a 3 pases				1 pase = 20 a 30 micra					
	Secado a 10°C 50°F	Toque	20	minutos	Presión	4	minutos	Final	24	horas	
	Secado a 25°C 77°F	Toque	10	minutos	Presión	4	minutos	Final	24	horas	
	Secado a 60°C 140F°	Final	30	minutos							
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.									

- Realizar un desengrasado con SOLUCIÓN DESENGRAXANTE ST - 12261434
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda pintura sobre imprimación de lavado para una mejor adhesión en sustratos ferrosos y no ferrosos.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.