

Boletim técnico



W-FROTA VERNIZ HT

	Descrição do produto	Verniz poliuretano de alta tecnologia, possui alto desempenho e excelente resistência às variações climáticas e à radiação UV emitida pela luz, máxima retenção de brilho com excelente nivelamento que resulta em alta distinção de imagem (DOI).				
		Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques da linha Frota. Vida útil 3 anos				
	Rendimento	Rendimento 12- 17 m² /L a 40 µm				
	Relação de mistura	2 Partes de A 1 Parte de B				
	Endurecedor	Catalisador W-FROTA 5502 Intermediario				
	Diluyente	Diluyente 5033 Pesado Diluyente 5035 Leve Temperatura ambiente 25°C alta qualidade: Diluyente PU 5890 Diluição 10 %				
	Viscosidade de aplicação	18 – 22s CF4 25° C 77°F 68 – 72s Copa DIN 25° 77°F			Pot life 1 hora	
	Pistola de aplicação	1,4 – 1,6 mm			40 - 50 psi	
	Evaporação a 25°C 77°F	10 - 15 minutos				
	Numero de passadas	2 a 3 passadas			1 passe = 20 a 30 micra	
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Pressão 40 minutos	Polimento 24 horas		
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 10 minutos	Pressão 30 minutos	Polimento 24 horas		
	Secagem a 60°C 140°F°	Polimento 24 horas				
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.				

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar polimento em 24 horas;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.