

Hoja técnica



TL W-FROTA CLEAR PU F721

	Descripción del producto	La línea TINTA LIQ W-FROTA CLEAR PU F721, es una línea intermedia con versatilidad que mantiene un alto brillo y una excelente extensión. Se caracteriza por una excelente resistencia a las variaciones climáticas y a la radiación UV. Línea concentrada W-FROTA F50. Adecuado para pinturas generales, parciales y de retoque en la línea Fleet.						
	Voc	535 g/l						Rendimiento 12- 17 m ² /L a 40 µm
	Relación de mezcla	2 partes de W-FROTA CLEAR PU F721 1 parte de catalisador W-FROTA 5502 Intermediario						
	Endurecedor	Catalisador W-Frota 5502 Intermediario						
	Diluyente	Diluyente 5033 pesado Diluyente 5035 lento Dilución 10%						
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s CF4 25° C 77°F 68 – 72s DIN3 25° 77°F						Vida útil de la mezcla 1 hora
	Pistola de aplicación	1,4 – 1,6 mm						40 - 50 psi
	Evaporación a 25°C 77°F	10 - 15 minutos						
	Numero de manos	2 a 3 pases						1 pase = 20 a 30 micra
	Secado a 10°C 50°F	Toque	20 minutos	Manuseio	4 horas	Final	24 horas	
	Secado a 25°C 77°F	Toque	10 minutos	Manuseio	4 horas	Final	24 horas	
	Secado a 60°C 140°F	Final	30 minutos					
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.						

- Realizar un desengrasado con SOLUCIÓN DESENGRAXANTE ST - 12261434
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda pintura sobre imprimación de lavado para una mejor adhesión en sustratos ferrosos y no ferrosos.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.