

Boletim técnico



W-FROTA ACABAMENTO ACRILICO RD ALUMINIO

	Descrição do produto	W-FROTA acabamento acrílico RD Alumínio a base de resina acrílica. Especialmente formulada para pinturas de rodas onde se requer uma proteção a temperaturas moderadas de trabalho. O produto é indicado para trabalho com picos de até 280°C.									
		Validade 3 anos									
	VOC / Rendimento	≥450 g/l				7 - 11 m² /L a 10 a 15 µm					
	Relação de mistura	Não se aplica Sólidos de aplicação 48 – 52%									
	Endurecedor	Não se aplica									
	Diluyente	Pronto para uso									
	Viscosidade de aplicação	15 – 17s Copo FORD 4		25°C 77°F							
		18 – 20s Copo DIN 4		25° C 77°F							
	Pistola de aplicação	1,4 mm – 1,6 mm				2 - 3 BAR 30 - 45 PSI					
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Numero de passes	2 a 3 passadas				1 passe = 10 a 20 µm					
	Secagem a 10°C 50°F	Toque	10 minutos	Manuseio	40 minutos	Final	24	horas			
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	5 minutos	Manuseio	30 minutos	Final	24	horas			
	Secagem a 60°C 140°F°	30 minutos									
	Infravermelho onda curta	Não se aplica									

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.