

## POLITHERM 46 WF R ME- BEGE CHAMPANHE 30892 FO

**CÓDIGO:** 15503282

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta em pó poliéster com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

### USO RECOMENDADO

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

### PROPRIEDADES

Tintas metalizadas são sensíveis a riscos e apresentam desgaste variável dependendo da situação de uso das peças. O aspecto metalizado pode sofrer alteração em situações como manuseio intenso, contato com produtos químicos (incluindo alguns produtos de limpeza), atrito entre peças ou com objetos abrasivos. Para proteger a película contra desgastes recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito metálico em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor. Recomenda-se testar previamente o uso de vernizes sendo que a aplicação do verniz deve ser feita após a cura parcial da tinta metalizada.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

### CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

Isento de metais pesados e demais substâncias previstas na Diretiva RoHS 2015/863 EU de 31/03/2015.

### EMBALAGENS

Caixa de papelão com 25 kg em saco de polietileno de alta densidade.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ELABORADO

<b>Resina</b>	Poliéster
<b>Brilho</b>	Fosco
<b>Acabamento</b>	Metalizado
<b>Peso específico (± 0,10)</b>	1,51 g/cm <sup>3</sup>
<b>Rendimento teórico</b>	9,46 m <sup>2</sup> /kg na camada média de 70 µm
<b>Perda de massa durante a cura</b>	Máximo 2%
<b>Teor de umidade</b>	Máximo 0,6%
<b>Prazo de validade</b>	12 meses
<b>Condição de armazenamento</b>	Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

<b>Substrato</b>	Alumínio Aço galvanizado
<b>Preparação da superfície</b>	Alumínio: Cromatação Alumínio: Nanocerâmico Aço Galvanizado: Fosfatização
<b>Limpeza da superfície</b>	O desempenho deste produto está associado ao grau de preparação da superfície. A superfície deverá estar limpa e isenta de quaisquer contaminantes. Remover completamente óleos, graxas e gorduras.
<b>Espessura de camada</b>	60 µm - 80 µm
<b>Condição de cura</b>	10 min à 200 °C (temperatura do metal).

<b>Janela de cura</b>	15 min - 25 min à 180 °C 12 min - 20 min à 190 °C 10 min - 18 min à 200 °C 8 min - 15 min à 210 °C
<b>Método de aplicação</b>	Pistola eletrostática corona

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APLICADO**

<b>Ensaio</b>	<b>Especificação/Norma</b>
<b>Aderência</b>	Máximo GR0 (ASTM D3359)
<b>Brilho 60°</b>	Aproximado ao padrão
<b>Impacto</b>	Mínimo 50 kg.cm (ASTM D2794)
<b>Flexibilidade (mandril cônico)</b>	Máximo 3,00 mm (ASTM D790)

**CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUÍMICA**

<b>Ensaio</b>	<b>Especificação/Norma</b>
<b>Câmara úmida</b>	Mínimo 2000h (ASTM D2247)
<b>Névoa salina</b>	Mínimo 1000h (ASTM B117)

**NOTA:**

Nos testes de resistência química e resistência mecânica foram realizados sobre chapas de alumínio com pré tratamento nanocerâmico de zircônio nas condições de cura e camada específicas para o produto. Os valores podem variar de acordo com o substrato e o pré-tratamento utilizado.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

**NOTA**

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.