

Hoja técnica



W-ST ADESIVO LAMINAÇÃO

	Descripción del Producto	Producto a base de resina de poliéster para laminación de fibras, con Excelente característica de penetración de la fibra. Es un producto con alto contenido de sólidos, fácil aplicación y excelente lijabilidad.						
	Relación de catálisis	100 partes de Adhesivo para Laminación. 20 a 25 gotas de catalizador de peróxido MEK						
	Vida útil 25°C	15 a 20 minutos Nota: En lugares muy calurosos recomendamos consultar con SAC para una mejor indicación						
	Diluyente	No aplica.						
	Viscosidad de aplicación	No aplica.						
	Aplicación	Adecuado para laminación de fibras, piscinas, bañeras, piezas. automóviles y embarcaciones. Se debe utilizar en el interior de la pieza y rematar en el exterior de la pieza. Utilice una brocha o una espátula para aplicar.						
	Secado y lijado a 25°C 77°F	<table><tr><td>Toque:</td><td>10 a 15 minutos</td></tr><tr><td>Manejo:</td><td>30 a 45 minutos</td></tr><tr><td>Final:</td><td>120 minutos</td></tr></table> Comience a lijar con papel de lija de grano 80 y termine con papel de lija de grano 150 y 220.	Toque:	10 a 15 minutos	Manejo:	30 a 45 minutos	Final:	120 minutos
Toque:	10 a 15 minutos							
Manejo:	30 a 45 minutos							
Final:	120 minutos							
	Número de pases	El número de pases varía según las necesidades de la aplicación. 40 a 80 micra de capa por pasada.						

- Evite el espesor excesivo;
- Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.
- Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos;