

Hoja técnica



BARNIZ HT W-20

	Descripción del producto	Verniz poliuretano, bi componente, alto sólidos, de secagem rápida e alto brilho para uso em repintura automotiva. Oferece excelente resistência às intempéries. Indicado para aplicação sobre base poliéster metálico, perolizado e liso complementando o sistema dupla camada.									
		Vida útil 3 años									
Rendimiento		8 - 13 m² /L 25 a 35 µm									
	Relación de mezcla	5 Partes de A 1 Parte de B									
		Pot life 2 horas									
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor HT 5523 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor HT 5522 intermediario Temperatura inferior a 30°C - Endurecedor HT 5521 alta temperatura									
	Thinner Diluyente	Listo para uso									
	Viscosidad de aplicación	13 – 15s CF4		25° C 77°F							
	Pistola de aplicación	1,2 – 1,5 mm				2 - 3 BAR / 35 - 45 PSI					
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Numero de manos	2 a 3 passes				1 passe = 15 a 20 µm					
	Secado a 10°C 50°F	Toque	20 minutos	Presión	40 minutos	Pulido	24 horas				
	Secado a 25°C 77°F	Toque	15 minutos	Presión	30 minutos	Pulido	24 horas				
	Secado a 60°C 140F°	30 minutos									
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro.									

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda realizar el pulido dentro de las 24 horas;
- Use endurecedor y diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.