


Catraca Core WA-BL

A Catraca Core WA-BL do tipo balcão da WEG combina robustez e tecnologia em um gabinete de aço inoxidável SUS304 de alta durabilidade. Sua área de autenticação é versátil, com suporte nativo para RFID e opção para integração de leitor de QR Code. Além do controle de fluxo eficiente, o modelo prioriza a segurança: em caso de emergência ou queda de energia, o braço cai automaticamente. O sistema ainda permite total flexibilidade, operando de forma bidirecional ou com entradas e saídas livres.




Confirmação de
Passagem



Braço que cai



Bidirecional



Abertura do gabinete por
chave

Principais Recursos

- Fabricada em Aço Inoxidável SUS304 de 1,2 mm. Alta durabilidade e resistência contra corrosão em acabamento cinza-prateado.
- Possui sistema de braço que cai automaticamente em quedas de energia ou sinal de incêndio, liberando a rota de fuga.
- Mecanismo de alta performance testado para 2 milhões de ciclos.
- Placa-mãe com controle de tempo de liberação e acesso bidirecional. Possui entradas para alarme de incêndio e comunicação RS485.
- Compatível com Biometria (Face, Palma e Digital), QR Code e Cartão. Oferece total flexibilidade para diferentes níveis de segurança.

Durável

Gabinete de aço inoxidável SUS304 garante que o dispositivo tenha proteção contra ferrugem



Giro do braço

O braço de aço inoxidável tem haste de 38 mm de diâmetro. Isto fornece carga máxima de peso de 40 kg na direção vertical na extremidade



Pictograma de LED

Um indicador LED está presente na área de autenticação de identidade. O indicador azul representa que você pode passar, enquanto o indicador vermelho mostra que você não pode passar na direção oposta.



Disco de proteção

A finalidade de um disco de proteção é proteger o dispositivo contra poeira, vapor de água ou respingos de água, aumentando assim a durabilidade do dispositivo e reduzindo a manutenção.

Resistente a respingos d'água

Passou no teste de laboratório, com a classificação de proteção IPX4

Fácil de configurar

Design simples e construção de fácil acesso aos componentes internos. Baixo consumo de energia.

Recursos	
Indicador visual (Pictograma)	Azul constante= Passagem liberada Vermelho constante = Passagem bloqueada
Indicador de áudio	Beep interno
Tipo de passagem	Passagem única
Largura de passagem	550 mm
Tipo de movimento do braço	Rotativo
Material da tampa	Aço inoxidável SUS304
Métodos de autenticação	Biometrias (Face, Palma, digital), Cartão, QR Code e outros
Material do gabinete	Aço inoxidável SUS304 (Espessura de 1,2 mm)
Cor do gabinete	Cinza-prateado
Material dos braços	Aço inoxidável SUS304
Funções na placa-mãe	Time out de liberação e tipo de acesso (bidirecional, saída ou entrada livre) Confirmação de Passagem
Comunicação com a placa-mãe	1x Porta de alarme de incêndio e 1x porta RS485 1x Contato seco para liberação de entrada e 1x para o giro de saída
Controlador de acesso	Biometrias (Face, Palma, digital), Cartão, QR Code e outros
Opções de credenciais	Biometrias (Face, Palma, digital), Cartão, QR Code e outros
Taxa de fluxo	Cartões: 25 passagens por minuto Impressão digital: 20 passagens por minuto
Tamanho do braço	515 mm
Fonte de alimentação	Fonte de alimentação 110/220 Vca 50 a 60 Hz com saída 12 Vcc
Potência	10 VA (em espera) 40 VA (em operação)
Sinal de incêndio	Entrada para contato sem tensão
Nível de Ruído	Menos de 65dB
MTTR	Menos de 60 minutos
MCBF	2 milhões
Peso	Peso bruto (65,5 kg) Peso líquido (52,4 kg)
Dimensões	775 x 1100 x 980 mm (C x L x A)
Temperatura de operação	-20 °C a 70 °C
Umidade de operação	0% a 85% de umidade relativa (sem condensação)
Certificações	CE, FCC, UKCA, ISO 9001
Grau de Proteção	IPX4
Software recomendados	WEG BioGuard e WEG BioGuard Go
Recursos de segurança	Entrada de contato livre de tensão para alarme de incêndio. Em caso de falha o braço cai automaticamente ou durante o desligamento da energia
Recursos de segurança	Anti-carona
Entrega do produto	Pré-montado
Ambiente de aplicação	Interno / Externo (se coberto)
Preparações no local	Piso plano acabado e nivelado
Dimensões com embalagem	1230 x 430 x 1233 mm (C x L x A)
Modo de emergência	Braço que cai
Material da embalagem	Madeira



Idioma

Português

Certificações

CE, FCC, UKCA, ISO 9001

Dimensões (mm)



Cenários de Aplicação




Escola



Museu



Fábrica



Academia