

Catraca Core WA-PD


A Catraca Core WA-PD da WEG é uma catraca pedestal com um design compacto. O gabinete dessa catraca usa aço inoxidável SUS304 de qualidade, o que garante longa durabilidade. A WA-PD ocupa menos espaço em comparação com outros tipos de produtos.

A catraca não só tem um controle eficiente do fluxo de pessoas, mas também oferece funções de segurança, como a função de braço que cai automático quando a energia é desligada ou através da entrada de sinal de emergência.

A catraca trabalha com função bidirecional como padrão, mas pode ser configurada outras opções. Em geral, essa catraca pedestal é muito fácil de instalar e configurar na maioria dos tipos de cenários, como escolas, museus, fábricas e academias.



Confirmação de
Passagem



Braço que cai



Bidirecional




Abertura do gabinete por
chave

Principais Recursos

- Fabricada em Aço Inoxidável SUS304 de 1,2 mm. Alta durabilidade e resistência contra corrosão em acabamento cinza-prateado.
- Possui sistema de braço que cai automaticamente em quedas de energia ou sinal de incêndio, liberando a rota de fuga.
- Mecanismo de alta performance testado para 2 milhões de ciclos.
- Placa-mãe com controle de tempo de liberação e acesso bidirecional. Possui entradas para alarme de incêndio e comunicação RS485.
- Compatível com Biometria (Face, Palma e Digital), QR Code e Cartão. Oferece total flexibilidade para diferentes níveis de segurança.

Disco de proteção

A finalidade de um disco de proteção é proteger o dispositivo contra poeira, vapor de água ou respingos de água, aumentando assim a durabilidade do dispositivo e reduzindo a manutenção.



Pictograma LED

Um LED embutido está presente na tampa superior. O indicador azul representa que você pode passar, enquanto o indicador vermelho mostra que o usuário não pode passar.



Giro do braço:

O braço de aço inoxidável tem haste de 38 mm de diâmetro. Isto fornece carga máxima de peso de 40 kg na direção vertical na extremidade.

Durável:

Gabinete de aço inoxidável SUS304 garante que o dispositivo tenha boa capacidade antiferrugem.

Recursos	
Indicador visual (Pictograma)	Azul constante= Passagem liberada Vermelho constante = Passagem bloqueada
Indicador de áudio	Beep interno
Tipo de passagem	Passagem única
Largura de passagem	550 mm
Tipo de movimento do braço	Rotativo
Material da tampa	Aço inoxidável SUS304
Métodos de autenticação	Biometrias (Face, Palma, digital), Cartão, QR Code e outros
Material do gabinete	Aço inoxidável SUS304 (Espessura de 1,2 mm)
Cor do gabinete	Cinza-prateado
Material dos braços	Aço inoxidável SUS304
Funções na placa-mãe	Time out de liberação e tipo de acesso (bidirecional, saída ou entrada livre) Confirmação de Passagem
Comunicação com a placa-mãe	1x Porta de alarme de incêndio e 1x porta RS485 1x Contato seco para liberação de entrada e 1x para o giro de saída
Controlador de acesso	Biometrias (Face, Palma, digital), Cartão, QR Code e outros
Opções de credenciais	Biometrias (Face, Palma, digital), Cartão, QR Code e outros
Taxa de fluxo	Cartões: 25 passagens por minuto Impressão digital: 20 passagens por minuto
Tamanho do braço	500 mm
Fonte de alimentação	Fonte de alimentação 110/220 Vca 50 a 60 Hz com saída 12 Vcc
Potência	10 VA (em espera) 40 VA (em operação)
Sinal de incêndio	Entrada para contato sem tensão
Nível de Ruído	Menos de 65 dB
MTTR	Menos de 60 minutos
MCBF	2 milhões
Peso	Peso bruto (39 kg) Peso líquido (31,2 kg)
Dimensões	780 x 750 x 1000 mm (C x L x A)
Temperatura de operação	-20 °C a 70 °C
Umidade de operação	0% a 85% de umidade relativa (sem condensação)
Certificações	CE, FCC, UKCA, ISO 9001
Grau de Proteção	IPX4
Software recomendados	WEG BioGuard e WEG BioGuard Go
Recursos de segurança	Entrada de contato livre de tensão para alarme de incêndio. Em caso de falha o braço cai automaticamente ou durante o desligamento da energia
Recursos de segurança	Anti-carona
Entrega do produto	Pré-montado
Ambiente de aplicação	Interno / Externo (se coberto)
Preparações no local	Piso plano acabado e nivelado
Dimensões com embalagem	560 x 360 x 1180 mm (C x L x A)
Modo de emergência	Braço que cai
Material da embalagem	Madeira



Idioma

Português

Certificações

CE, FCC, UKCA, ISO 9001

Dimensões



Cenários de Aplicação




Escola



Museu



Fábrica



Academia