

Catraca Pro WA-SBPNE

A catraca Pro WA-SBPNE é aplicada em cenários para PNE com passagem única e larga. Possui um sistema de controle de entrada elegante e econômico, especialmente projetado para entrega de encomendas grandes e pessoas com ou sem deficiência física.

A catraca SBPNE foi projetada para operação suave, silenciosa e com baixo consumo de energia. A largura de passagem é de 800 mm. O tempo de abertura/fechamento da catraca é de 3 segundos.

O sensor infravermelho instalado na parte inferior da passagem evita acidentes com o movimento do braço. Além disso, durante uma queda de energia, os usuários podem empurrar o braço direcional para abrir a catraca. A catraca possui um sistema motorizado que elimina a necessidade de contato físico do usuário.



Confiabilidade

- Um design para usuários com ou sem deficiência;
- MCBF de 5 milhões;
- Led indicador que mostra o status de espera, verificação bem-sucedida e acesso negado;
- Mecanismo motorizado com baixo consumo de energia.

Segurança

- Anticolisão;
- A catraca é aberta automaticamente durante uma queda de energia;
- Autenticação rápida de impressão digital e cartão.

Cenários de Aplicação



Edifícios Corporativos



Salas de Conferência



Hotel



Terminal de Transporte

Recursos	
Requisitos de Energia	110/220 Vac, 50/60 Hz
Largura da faixa	800 mm
Sensor Infravermelho	Equipado
Indicador de LED	Equipado
Material do Gabinete	Aço inoxidável SUS304
Material da Tampa	Acrílico
Material do Gabinete	Aço inoxidável
Movimento da Barreira	Oscilante
Modo Emergência	Suportado
Temperatura de Operação	-15°C a 60°C
Umidade de Operação	20% a 93% (sem condensação)
Ambiente de Operação	Interior/Exterior (se protegido)
Dimensões (C x L x A)	202 x 187 x 1109 mm
Dimensões com Embalagem	1200 x 320 x 421 mm
Peso	28,8 kg
Peso com embalagem	36 kg

Dimensões (mm)

