



POLITHERM 12 R TX GRIS W N6,5 BR

CÓDIGO: 18297887

DESCRIPCIÓN / USO: Recubrimiento de piezas metálicas para uso interno.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO:

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina:                | Epoxy / Poliéster                                                                                        |
| Peso específico:       | 1,85 ± 0,10 g/cm³                                                                                        |
| Estabilidad:           | 12 meses (Máx 30°C)                                                                                      |
| Información Adicional: | Exento de metales pesados y demás sustancias previstas en la Directiva 2015/863 UE de 31/03/2015 (RoHS). |

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN:

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Substrato:                    | Metales ferrosos y no ferrosos                                                         |
| Preparación de la superficie: | Metales ferrosos: fosfatización<br>Metales no ferrosos: cromatización o fosfatización* |
| Condiciones del curado        | 5 minutos a 200°C                                                                      |
| Espesor/Capa                  | 70 - 90 µm                                                                             |
| Método de aplicación          | Pistola electrostática                                                                 |

CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTÊNCIA QUÍMICA \*\*\*

| ENSAYO                  | NORMA                | ESPECIFICADO      |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| ADHERÊNCIA              | ASTM D 3359          | Máximo GR0        |
| BRILLO                  | ASTM D 523           | Conforme estándar |
| IMPACTO                 | ASTM 2794            | Mínimo 50 kg.cm   |
| FLEXIBILIDAD (m.cônico) | ASTM D 790 / ISO 178 | Máximo 3 mm       |

NOTA: Puede haber, entre lotes, algún cambio en la tonalidad del color si comparado al padrón presentado.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Niebla Salina: | Mínimo 300 h (ASTM B117 – 03) |
| Humedad:       | Mínimo 500 h (35°C)           |

\* En caso de fosfatización de metales no ferrosos, consultar nuestro Departamento Técnico.

\*\* Temperatura del metal.

\*\*\* Los ensayos fueron hechos sobre chapa de acero común desengrasado en las condiciones de cura y capa específicas para el producto. Los valores pueden cambiar de acuerdo con el sustrato utilizado. En los ensayos de resistencia química el sustrato utilizado fue chapa de acero con fosfato tricatiónico.

**IMPORTANTE:** En la imposibilidad de usar el producto de acuerdo con las orientaciones arriba, solicitamos contactar nuestro Departamento Técnico.

ALMACENAMIENTO: En locales frescos, secos y cubiertos