



POLITHERM 26 MT ROJO VINO 80908 MB

CÓDIGO:	19712083	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Pintura en polvo poliéster con buena adherencia, flexibilidad, resistencia química y al amarillamiento. Tiene alta resistencia física y buena resistencia al intemperismo.	
USO RECOMENDADO	Recubrimiento de piezas metálicas para fines industriales en ambientes externos.	
EMBALAJES	Caja de cartón con 25 kg en bolsa de polietileno de alta densidad.	
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO		
Resina	Poliester	
Brillo	Semi brillo	
Acabado	Microtexturizado	
Densidad (± 0,10)	1,75 g/cm³	
Rendimiento teorico	8,79 m²/kg en la espesura media de 65 µm	
Pérdida de masa durante el curado	Máximo 2%	
Contenido de humedad	Máximo 0,6%	
Condición de almacenamiento	Debe almacenarse en envases cerrados, en lugares frescos, secos y cubiertos, a temperatura ambiente no superior a 30°C.	
CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN		
Sustrato	Metales ferrosos Metales no ferrosos	
Preparación de la superficie	Metales ferrosos: Fosfatización or nanocerámico	
Limpieza de superficies	El desempeño de este producto está asociado al grado de preparación de la superficie. La superficie deberá estar limpia y exenta de cualesquiera contaminantes. Remover completamente aceites y grasas.	
Espesor / capa	60 µm - 70 µm	
Condiciones para el curado	12 min à 200 °C (temperatura del metal).	
Ventana de curado	8 min - 15 min a 210 °C	
Método de aplicación	Pistola electrostatica corona	
NOTA:	En caso de fosfatización de metales no ferrosos, consultar nuestro Departamento Técnico.	
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APLICADO		
Ensayo Adherencia	Especificación/Norma Máximo GR0 (ASTM D3359)	
Brillo 60º	Aproximado al estándar	
Flexibilidad (mandril cónico)	Máximo 3 mm (ASTM D790)	
Resistencia MEK	30 Froles	
CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA QUÍMICA		
Ensayo Humedad	Especificación/Norma Mínimo 1000h (ASTM D2247)	



NOTA:	Niebla salina	Mínimo 700h (ASTM B117)
	En los ensayos de resistencia química, se utilizó como sustrato chapa de acero laminado en frío con fosfato tricatiónico. Las pruebas de resistencia mecánica se realizaron sobre chapa de acero común desengrasada, bajo condiciones específicas de curado y recubrimiento del producto. Los valores pueden variar según el sustrato utilizado.	
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD		
La orientación está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto.		
NOTA	La información proporcionada aquí se basa en nuestras pruebas y experiencias y tiene como objetivo informarle sobre el producto y sus posibilidades de aplicación. La información proporcionada en este boletín no pretende ser completa y el usuario asume el riesgo si utilizar el producto para un propósito distinto a las especificaciones recomendadas en este boletín, sin obtener primero nuestra confirmación por escrito de su idoneidad para el fin previsto. Aunque nos esforzamos por garantizar la veracidad de información proporcionada aquí, no podemos controlar la calidad o condición del sustrato, así como todos los demás factores que afectar el uso y aplicación de esta pintura.	
	Por lo tanto, a menos que aceptemos por escrito cualquier condición que se desvíe de nuestras recomendaciones, no aceptaremos ningún responsabilidad que pueda surgir en relación con el rendimiento de este producto. La información contenida en este boletín es sujeto a modificaciones sin previo aviso, en base a nuestra experiencia y política de desarrollo continuo.	