



POLITHERM 27 R ME GRIS PLATA 11319 MB

CÓDIGO:	17710428																
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Pintura en polvo poliéster con buena adherencia, flexibilidad, resistencia química y al amarillamiento. Tiene alta resistencia física y buena resistencia al intemperismo.																
USO RECOMENDADO	Recubrimiento de piezas metálicas para fines industriales en ambientes externos.																
PROPIEDADES	Las pinturas metalizadas son sensibles a riesgos y presentan desgaste variable, dependiendo de la situación de uso de las piezas. El aspecto metalizado puede sufrir alteración en situaciones como manipulación intensa, contacto con productos químicos (incluyendo algunos productos de limpieza), roce entre piezas o con objetos abrasivos. Para proteger la película contra desgastes recomendamos la aplicación de una camada uniforme de barniz poliéster en polvo brillante. Se debe notar que este procedimiento disminuye el efecto metálico en grado variable, dependiendo del nivel de metalización de la pintura. Para acabados no brillantes se recomienda probar previamente el uso de barnices con brillo menor. Se recomienda probar el uso de barnices de antemano y aplicarlos después de que la pintura metálica se haya curado parcialmente.																
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES	Exento de metales pesados y otras sustancias previstas en la Directiva RoHs 2015/863 UE de 31/03/2015.																
EMBALAJES	Caja de cartón con 25 kg en bolsa de polietileno de alta densidad.																
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO	<table><tr><td>Resina</td><td>Poliéster</td></tr><tr><td>Brillo</td><td>Semi brillo</td></tr><tr><td>Acabado</td><td>Metálico</td></tr><tr><td>Densidad (± 0,10)</td><td>1.54 g/cm³</td></tr><tr><td>Rendimiento teorico</td><td>9,28 m²/kg en la espesura media de 70 µm</td></tr><tr><td>Pérdida de masa durante el curado</td><td>Máximo 2%</td></tr><tr><td>Contenido de humedad</td><td>Máximo 0,6%</td></tr><tr><td>Condición de almacenamiento</td><td>Debe almacenarse en envases cerrados, en lugares frescos, secos y cubiertos, a temperatura ambiente no superior a 30°C.</td></tr></table>	Resina	Poliéster	Brillo	Semi brillo	Acabado	Metálico	Densidad (± 0,10)	1.54 g/cm³	Rendimiento teorico	9,28 m²/kg en la espesura media de 70 µm	Pérdida de masa durante el curado	Máximo 2%	Contenido de humedad	Máximo 0,6%	Condición de almacenamiento	Debe almacenarse en envases cerrados, en lugares frescos, secos y cubiertos, a temperatura ambiente no superior a 30°C.
Resina	Poliéster																
Brillo	Semi brillo																
Acabado	Metálico																
Densidad (± 0,10)	1.54 g/cm³																
Rendimiento teorico	9,28 m²/kg en la espesura media de 70 µm																
Pérdida de masa durante el curado	Máximo 2%																
Contenido de humedad	Máximo 0,6%																
Condición de almacenamiento	Debe almacenarse en envases cerrados, en lugares frescos, secos y cubiertos, a temperatura ambiente no superior a 30°C.																
CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN	<table><tr><td>Sustrato</td><td>Metales ferrosos Metales no ferrosos</td></tr><tr><td>Preparación de la superficie</td><td>Metales ferrosos: Fosfatización or nanocerámico Metales no ferrosos: Cromatización o nanocerámico</td></tr><tr><td>Limpieza de superficies</td><td>El desempeño de este producto está asociado al grado de preparación de la superficie. La superficie deberá estar limpia y exenta de cualesquiera contaminantes. Remover completamente aceites y grasas.</td></tr><tr><td>Espesor / capa</td><td>60 µm - 80 µm</td></tr><tr><td>Condiciones para el curado</td><td>10 min à 180 °C (temperatura del metal).</td></tr><tr><td>Ventana de curado</td><td>10 min - 15 min à 200 °C</td></tr><tr><td>Método de aplicación</td><td>Pistola electrostatica corona</td></tr></table>	Sustrato	Metales ferrosos Metales no ferrosos	Preparación de la superficie	Metales ferrosos: Fosfatización or nanocerámico Metales no ferrosos: Cromatización o nanocerámico	Limpieza de superficies	El desempeño de este producto está asociado al grado de preparación de la superficie. La superficie deberá estar limpia y exenta de cualesquiera contaminantes. Remover completamente aceites y grasas.	Espesor / capa	60 µm - 80 µm	Condiciones para el curado	10 min à 180 °C (temperatura del metal).	Ventana de curado	10 min - 15 min à 200 °C	Método de aplicación	Pistola electrostatica corona		
Sustrato	Metales ferrosos Metales no ferrosos																
Preparación de la superficie	Metales ferrosos: Fosfatización or nanocerámico Metales no ferrosos: Cromatización o nanocerámico																
Limpieza de superficies	El desempeño de este producto está asociado al grado de preparación de la superficie. La superficie deberá estar limpia y exenta de cualesquiera contaminantes. Remover completamente aceites y grasas.																
Espesor / capa	60 µm - 80 µm																
Condiciones para el curado	10 min à 180 °C (temperatura del metal).																
Ventana de curado	10 min - 15 min à 200 °C																
Método de aplicación	Pistola electrostatica corona																
NOTA:	En caso de fosfatización de metales no ferrosos, consultar nuestro Departamento Técnico.																

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APLICADO	
Ensayo	Especificación/Norma



Adherencia	Máximo 5B (ASTM D3359)
Brillo 60°	Conforme estándar
Impacto	Mínimo 50 kg.cm (ASTM D2794)
Flexibilidad (mandril cónico)	Máximo 3 mm (ASTM D790)

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA QUÍMICA

Ensayo	Especificación/Norma
Humedad	Mínimo 1500h (ASTM D2247)
Niebla salina	Mínimo 700h (ASTM B117)

NOTA: En los ensayos de resistencia química, se utilizó como sustrato chapa de acero laminado en frío con fosfato tricatiónico. Las pruebas de resistencia mecánica se realizaron sobre chapa de acero común desengrasada, bajo condiciones específicas de curado y recubrimiento del producto. Los valores pueden variar según el sustrato utilizado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

La orientación está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto.

NOTA

La información proporcionada aquí se basa en nuestras pruebas y experiencias y tiene como objetivo informarle sobre el producto y sus posibilidades de aplicación. La información proporcionada en este boletín no pretende ser completa y el usuario asume el riesgo si utilizar el producto para un propósito distinto a las especificaciones recomendadas en este boletín, sin obtener primero nuestra confirmación por escrito de su idoneidad para el fin previsto. Aunque nos esforzamos por garantizar la veracidad de información proporcionada aquí, no podemos controlar la calidad o condición del sustrato, así como todos los demás factores que afectar el uso y aplicación de esta pintura.

Por lo tanto, a menos que aceptemos por escrito cualquier condición que se desvíe de nuestras recomendaciones, no aceptaremos ningún responsabilidad que pueda surgir en relación con el rendimiento de este producto. La información contenida en este boletín es sujeto a modificaciones sin previo aviso, en base a nuestra experiencia y política de desarrollo continuo.