

## Boletim técnico



## PRIMER W-FAST

|                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|--------|---------------------------|--|--|--|--|
|    | <b>Descrição do produto</b>     | Primer poliuretano bicomponente, secagem muito rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação, com curto intervalo de repintura, bom poder de preenchimento e excelente aderência. Indicado para substratos ferrosos na repintura de veículos automotores geral e parcial sobre <b>substrato metálico</b> . Disponível nas cores: branco, cinza e preto. |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                 | Vida útil 3 anos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|                                                                                     | <b>VOC / Rendimento</b>         | 456 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |        | 5,5- 7,5 m² /L 60 - 90 µm |  |  |  |  |
|    | <b>Relação de mistura</b>       | 4 Partes de A ou 2 Partes de A<br>1 Parte de B 1 Parte de B<br>1 Parte de W-FAST APR<br>Pot life 30 minutos 4x1 / Pot life 15 minutos 2x1x1                                                                                                                                                                                                                    |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|    | <b>Endurecedor</b>              | Endurecedor W-FAST 5514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|    | <b>Diluyente</b>                | Diluyente 5870 intermediario<br>Diluição 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|  | <b>Viscosidade de aplicação</b> | 18 – 22s Copo FORD 4 25° C 77°F<br>21 – 25s Copo DIN 4 25° C 77°F                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|  | <b>Pistola de aplicação</b>     | 1,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |            |        | 2 - 3 BAR<br>40 – 50 PSI  |  |  |  |  |
|  | <b>Evaporação a 25°C 77°F</b>   | 5 - 10 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|  | <b>Numero de passes</b>         | 2 a 3 passadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |            |        | 1 passe = 20 a 30 µm      |  |  |  |  |
|  | <b>Secado a 10°C 50°F</b>       | 4x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|                                                                                     | <b>Secado a 25°C 77°F</b>       | Toque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 minutos | Pressão | 45 minutos | Lixado | 90 minutos                |  |  |  |  |
|                                                                                     | <b>Secado a 60°C 140°F°</b>     | Toque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 minutos | Presión | 30 minutos | Lixado | 90 minutos                |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                 | Lixado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 minutos |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|  | <b>Secado a 10°C 50°F</b>       | 2x1x1 APR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|                                                                                     | <b>Secado a 25°C 77°F</b>       | Toque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 minutos | Pressão | 15 minutos | Lixado | 30 minutos                |  |  |  |  |
|                                                                                     | <b>Secado a 60°C 140°F°</b>     | Toque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05 minutos | Pressão | 10 minutos | Lixado | 20 minutos                |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                 | Lixado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 minutos |         |            |        |                           |  |  |  |  |
|  | <b>Infrarrojos onda corta</b>   | 30 minutos a 1 metro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |            |        |                           |  |  |  |  |

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Necessário aplicação de Wash-primer para melhor aderência do produto;
- Utilizar endurecedor e diluente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.