



W-OCEANO PACIFIC 2400 EXP RU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		Pintura Anti-incrustante de excelente desempeño, libre de estaño (TBT), autopulimentante a base de resina especial de cobre combinada con resina sintetica. Posee excelentes propiedades anti-incrustantes que reduce el número de carenas.															
USO RECOMENDADO		Utilizado para mantenimiento, reparación y en obras nuevas. Indicado para pintado de fondo plano y costados de embarcaciones. Por ser libre de estaño (TBT), es utilizado para pintado de barcos pesqueros y similares. Puede ser aplicado sobre antiincrustantes en buenas condiciones.															
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES		Certificado por el Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) como antifouling libre de estaño (TBT-Free). Este producto, cuando es suministrado para cumplir la Directiva RoHs (Restriction of Certain Hazardous Substances), tiene la letra R en la descripción de su nomenclatura. Este producto no contiene componentes órgano activos con estaño que actúen como biocidas, por lo que está en cumplimiento con la Convención Internacional en referencia al Control de Sistemas Perjudiciales Antifouling en barcos, según lo adoptado por la IMO en octubre de 2001 (Documento IMO AFS/CONF/26).															
EMBALAJES		Monocomponente		Envase de 0,9L conteniendo 0,9L Envase de 3,6L conteniendo 3,6L Envase de 20L conteniendo 20L													
CARACTERÍSTICAS		Color		Azul. Marrón. Negro. Rojo.													
		Brillo		Mate													
		Contenido de VOC		481.54 g/l													
		Sólidos por Volumen		62 ± 2% (ISO 3233)													
		Estabiliad		24 meses													
		Espesor de Capa Seca		120 µm - 130 µm													
		Rendimiento Teórico		4,96 m²/l sin dilución, con un espesor de película seca de 125 µm. No se consideran los factores de pérdida durante la aplicación.													
SECADO		Secado		<table><tr><th>5 °C</th><th>15 °C</th><th>25 °C</th><th>35 °C</th></tr><tr><td>6 horas</td><td>5 horas</td><td>2 horas</td><td>90 min</td></tr><tr><td>30 horas</td><td>24 horas</td><td>12 horas</td><td>12 horas</td></tr></table>		5 °C	15 °C	25 °C	35 °C	6 horas	5 horas	2 horas	90 min	30 horas	24 horas	12 horas	12 horas
5 °C	15 °C	25 °C	35 °C														
6 horas	5 horas	2 horas	90 min														
30 horas	24 horas	12 horas	12 horas														
		Tacto															
		Antes de la inundacion															
		Secado para Repintado		<table><tr><th>5 °C</th><th>15 °C</th><th>25 °C</th><th>35 °C</th></tr><tr><td>26 horas</td><td>12 horas</td><td>6 horas</td><td>4 horas</td></tr><tr><td>15 días</td><td>15 días</td><td>15 días</td><td>10 días</td></tr></table>		5 °C	15 °C	25 °C	35 °C	26 horas	12 horas	6 horas	4 horas	15 días	15 días	15 días	10 días
5 °C	15 °C	25 °C	35 °C														
26 horas	12 horas	6 horas	4 horas														
15 días	15 días	15 días	10 días														
		Minima															
		Maxima															
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE		Preparación Estándar de Superficie El desempeño de este producto está relacionado con el grado de preparación de la superficie. En caso de dudas, para más información, consulte al Departamento Técnico de WEG.															



La superficie deberá estar limpia y exenta de cualquier contaminante. Remover completamente aceites y grasas, conforme lo descrito en la norma SSPC-SP 1.

La suciedad acumulada debe ser removida utilizando un cepillo o paño limpio y seco, soplo de aire comprimido, aspirador y/o con la combinación de éstos, y las sales solubles deben ser removidas a través de un lavado con agua dulce en abundancia y, preferentemente a baja presión (hasta 5.000 psi) de acuerdo con la norma SSPC-SP 12/NACE No. 5.

Mantenimiento y Reparación

Cuando esté expuesto a largos períodos de servicio, el producto puede presentar capa lixiviada. Esta debe retirarse antes de la aplicación, mediante lavado con agua dulce a alta presión (más de 3.000 psi). Este procedimiento también elimina limo, salinidad e incrustaciones.

Remover inicialmente toda suciedad y oleosidad de la superficie con paños limpios impregnados con Diluyente para limpieza según SSPC SP1. Evitar el uso de estopas o paños de color. Reparar áreas dañadas y rehacer el esquema anticorrosivo.

Puntos de corrosión, áreas desgastadas o dañadas deben prepararse mediante chorreado abrasivo comercial, grado Sa 2 según estándar visual ISO 8501-1 o según SSPC-SP 6/NACE No. 3, estándar visual SSPC-VIS 1. Si no es posible, utilizar limpieza manual o mecánica hasta grado St 2 según SSPC-SP2, estándar visual ISO 8501-1.

El espesor máximo recomendado para este producto es de 300 micrómetros.

La aplicación del producto sobre otros antiincrustantes libres de TBT, de Weg o de otro fabricante, no debe hacerse sin consulta previa a Weg. Aplicaciones sin consulta no están autorizadas.

NOTA: Respetar el intervalo de repintado para la aplicación de la capa subsiguiente. Si se excede, realizar lijado manual/mecánico superficial para romper el brillo de la capa anterior, seguido de limpieza de polvo y residuos, garantizando mejor adherencia entre capas de pintura.

Obra Nueva

La pintura antiincrustante debe aplicarse sobre primer y sellador específicos, componiendo un sistema de pintura adecuado. La superficie del sellador debe estar limpia, seca y libre de contaminantes, respetando el intervalo de repintado entre capas del sellador. Consultar el boletín técnico del sellador para la aplicación correcta.

Primers recomendados para aplicación sobre acero: W-POXI HPP 345 EXP VERM OX, WEG TAR FREE 712, WEG TAR FREE PLUS, WEGPOXI WET SURFACE 89 PW. Selladores recomendados: Weg Tie Coat y W-nilica Tar Free CVI 810.

PREPARACIÓN DE APLICACIÓN

Mezcla	Homogeneizar el contenido del envase por medio de agitación mecánica o neumática. Asegurarse de que ningún sedimento quede retenido en el fondo del envase.
Diluyente	DILUYENTE ANTIINCRUSTANTE
Dilución	Dependiendo del método de aplicación, diluir como máximo 10%.
Notas	La cantidad de diluyente puede variar dependiendo del tipo de equipo utilizado y de las condiciones del ambiente durante la aplicación. Solo agregar el diluyente después de la completa mezcla de los demás componentes. No diluir con solventes que no estén permitidos por la legislación local, ni exceder el porcentaje de dilución indicado. Una dilución excesiva de la pintura podrá afectar la formación de la película, el aspecto y dificultar la obtención del espesor especificado.
Vida Útil de la Mezcla	No relevante.

FORMAS DE APLICACIÓN

Pistola Airless	Airless: Utilizar bomba mínima 60:1 Presión del fluido: 2000 - 2500 psi Manguera: 3/8" de diámetro interno Boquilla: 0,017" - 0,027".
Rodillo	Utilizar rodillo de pelo corto y sin costura de lana de cordero o de lana sintética para pinturas epoxi. Para aplicación con brocha y/o rodillo, puede ser necesario aplicar en dos o más manos para obtener una capa uniforme y de acuerdo con el espesor de película recomendado.

**Limpieza de los equipos:****DILUYENTE ANTIINCRUSTANTE****Notas**

Cambios en las presiones y en los tamaños de los picos pueden ser necesarios para mejorar las características de la pulverización. Purgar la línea de aire comprimido para evitar contaminación de la pintura.

Antes de la aplicación, asegúrese de que los equipos y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

En la aplicación por pulverización, hacer una superposición del 50% de cada pasada de la pistola, concluyendo con repaso cruzado. Esta técnica se utiliza para evitar áreas descubiertas y desprotegidas y para obtener un acabado estético adecuado.

Reforzar todas las aristas vivas, grietas y cordones de soldadura con brocha, para evitar fallas prematuras en esas áreas.

Limpiar todo el equipo inmediatamente después de su utilización.

No dejar material en las mangueras, pistolas y equipos usados en la pulverización. Lavar completamente todo el equipo utilizado.

Agregamos que constituye buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de pulverización durante el día. La frecuencia de limpieza dependerá de la cantidad pulverizada, de la temperatura y del tiempo transcurrido, incluyendo todas las pausas.

DESEMPEÑO DE APLICACIÓN

Podrá ocurrir aumento de la viscosidad de este material durante el período de almacenamiento, siendo una característica normal del producto.

En pinturas ejecutadas en la franja marítima, si están expuestas a la acción de la brisa marina, se recomienda efectuar lavado con agua dulce entre manos para eliminar impurezas depositadas.

Colores claros pueden requerir más de una mano para obtener cobertura uniforme.

Antes de la aplicación, observar condiciones climáticas: no debe haber amenaza de lluvia o llovizna. La temperatura de la superficie debe estar como mínimo 3°C por encima del punto de rocío y la humedad relativa no debe exceder el 85%. Condiciones adversas pueden causar variaciones de color y otras características. Consulte al Departamento Técnico WEG.

Se recomienda pintar solamente si la temperatura medida de la superficie está como mínimo 3°C por encima del punto de rocío.

La temperatura del sustrato, las condiciones climáticas y ambientales durante la aplicación y el curado del producto, así como el espesor de la película aplicada, pueden interferir en el tiempo de secado del producto.

PERÍODOS SIN APLICACIÓN:

Lave completamente todo el material y equipo con el diluyente recomendado. Mantenga toda la pintura no utilizada en recipientes bien cerrados. El material almacenado en recipientes parcialmente llenos puede presentar piel o aumento de viscosidad después de largos períodos. En esos casos, se recomienda filtrar el producto antes de la aplicación.

SOLDADURA:

En caso de que ocurran operaciones de soldadura o corte en el metal pintado, habrá emisión de humos y gases, siendo necesario el uso de EPP apropiado y sistemas de ventilación y extracción adecuados.

Consulte a WEG sobre los procedimientos de repintado sobre otros antiincrustantes antes de iniciar cualquier trabajo de pintura.

LIMITACIONES:

El desempeño del producto depende del espesor de película seca especificado, pudiendo variar según el tipo de agua y el tiempo de servicio diario de la embarcación. La tasa de desgaste depende de la temperatura del agua, la velocidad de la embarcación, las regiones de operación, entre otros factores. El intervalo antes del anegamiento está relacionado con las condiciones ambientales, ventilación, espesor de película seca y número de manos aplicadas.

Tiempo máximo de exposición recomendado antes de la inmersión: 30 días.

Resultados de ensayos de desempeño fueron obtenidos en laboratorio bajo condiciones controladas. WEG no garantiza que los resultados representen exactamente todos los ambientes en campo, como aguas altamente contaminadas, ríos, etc. Los factores ambientales pueden variar significativamente; atención en la selección, verificación de desempeño y uso de la pintura.

La pintura W-OCEANO PACIFIC 2400 EXP (aplicada en el esquema Primer y Tie Coat indicado) ofrece protección eficaz por hasta 36 meses. Para ambientes marinos variados, tipos de embarcaciones y condiciones de navegación, consulte al Departamento Técnico WEG para recomendaciones específicas.

Pinturas realizadas con variación en el método de aplicación en la misma obra pueden generar diferencias de brillo y aspecto final de las superficies.

Después de 15 días del producto aplicado sin sufrir inundación, el desempeño podrá verse afectado. Las informaciones sobre repintura se suministran principalmente como orientación y están sujetas a variaciones climáticas regionales.

Bajo condiciones climáticas adversas en ambientes interiores y/o exteriores con alta humedad relativa, lluvia o llovizna, temperaturas bajas o muy bajas y temperaturas excesivamente altas, pueden ocurrir variaciones en el color y otras características del producto. Consulte al Departamento Técnico de WEG para más información.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea atentamente toda la información contenida en la FDS de este producto, disponible en: www.weg.net.

Almacene en un lugar cubierto y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y alejado de fuentes de calor o ignición.

Utilícelo únicamente en lugares bien ventilados, evitando la acumulación de vapores inflamables. Mantenga el producto alejado del calor y de fuentes de ignición.

No inhale nieblas/vapores/aerosoles generados durante el manejo y/o aplicación. Use guantes de protección/ropa de protección/protección ocular/protección facial.

Los envases vacíos y los materiales con restos de pintura deben desecharse de acuerdo con la legislación vigente. Cuide el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento adquirido en el campo por el equipo técnico de WEG.

En caso de utilizar el producto sin consultar previamente a WEG sobre su idoneidad para el fin que el cliente pretende darle, el cliente reconoce que el uso será bajo su exclusiva responsabilidad, y WEG no se hace responsable del comportamiento, seguridad, idoneidad o durabilidad del producto.

Algunas informaciones mencionadas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, eficacia o cualquier daño material o personal resultante del uso incorrecto de los productos en cuestión o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a nuestra política de evolución y mejora continua de nuestros productos y servicios, proporcionando soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
