

Hoja técnica



W-MIX PU SD 5010 S BLANCO

	Descripción del producto	Producto a base de resinas de poliuretano para la preparación de pinturas de la línea W-MIX PU SD S. La línea W-MIX PU – SD S es un conjunto de bases pigmentadas y barniz incoloro para uso en el sistema Mixing Machine. Disponible en una amplia gama de pigmentos que permite la formulación de infinidad de colores. Recomendado para pintura general, parcial y retoques de vehículos automotores.					
		Vida útil 3 años					
VOC / Rendimiento		≤ 400 g/l		7 - 12 m² /L a 15 a 20 µm			
	Relación de mezcla	4 Partes de A 1 Parte de B					
		Pot life: 3 horas					
	Endurecedor	Temperatura inferior a 15°C - Endurecedor UHT 5503 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Endurecedor UHT 5502 intermedio					
	Thinner Diluyente	Temperatura inferior a 15°C - Diluyente 5860 baja temperatura Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 Intermedio Temperatura inferior a 30°C - Diluyente 5880 alta temperatura					
		Dilución 10 - 20%					
	Viscosidad de aplicación	18 – 22s Copo FORD 4		25° C 77°F			
		21 – 25s Copo DIN 4		25° C 77°F			
	Pistola de aplicación	1,4 – 1,6 mm		2 - 3 BAR 40 - 50 PSI			
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos					
	Numero de manos	2 a 3 pasadas (dependiendo de la base del tinte) 1 pasada = 15 a 20 micras					
	Secado a 10°C 50°F	Toque 20 minutos	Manipulación 12 horas	Final 48 horas			
Secado a 25°C 77°F		Toque 30 minutos	Manipulación 6 horas	Final 24 horas			
Secado a 60°C 140°F		30 minutos					
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro de distancia					

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar;
- Evitar espesores excesivos;
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos;
- Se recomienda la aplicación de wash-primer para una mejor adherencia del producto;
- Use diluyente según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.