

Boletim técnico



W-ST ADESIVO LAMINAÇÃO

	Descrição do produto	Produto a base de resina poliéster para laminação de fibras, com excelente característica de penetração na fibra. É um produto com alto teor de sólidos, de fácil aplicação e excelente lixabilidade.
	Relação de catálise	100 partes de Adesivo laminação. 20 a 25 gotas do catalisador peróxido de MEK
	Vida útil 25°C	15 a 20 minutos Nota: Em locais de muito calor, recomendamos consultar o SAC para melhor indicação
	Diluyente	Não aplica.
	Viscosidade de aplicação	Não aplica.
	Aplicação	Indicado para laminação em fibra, piscinas, banheiras, peças automotivas e embarcações. Deve ser utilizada na parte interna da peça e realizar a finalização na parte externa da peça. Utilizar pincel ou espátula para aplicar.
	Secagem e lixamento a 25°C 77°F	Toque: 10 a 15 minutos Manuseio: 30 a 45 minutos Final: 120 minutos Iniciar lixamento com lixa grão 80 e finalizar com lixa grão 150 e 220
	Numero de passadas	O número de passadas varia conforme necessidade da aplicação. 40 a 80 micra de camada por passada.

- Evitar espessuras excessivas;
- Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluente acrílicos / poliuretanos;